

Garant GRIDLINE

Vario munkapad 24G házzal, magasság 950 mm, bambusz munkalap, 20x20G, Munkalap hossza: 2000/2mm**Rendelési adatok**

Rendelés száma	922591 2000/2
GTIN	4062406214630
Árucikk kategória	9GG

Leírás**Kivitel:**

Munkapad stabil acélszerkezetből. 50 mm széles lábrészek keresztmerezítéssel. Lábak a padlót védő műanyag talpakkal. A merevítéshez 1 pár sarokmerevítővel. A 24G fiókház hengerzárral központilag zárható. **100%-ban kihúzható fiókok** különböző méretekben és 75 kg teherbírással.

Elhelyezés:

Fiók előlap magasság mm: 75, 150

Tartalom:

2 x lábrész, 1 x pár sarokmerevítő, ház fiókokkal, munkalap.

Opcionális tartozék:

Kiegészítő tartozékokat, mint manuális magasságállítást, kerekeket, oldalburkolatot stb. a GridLine alkotóelemeknél talál a 92. termékcsoportban.

Szín:

Ház, lábrész és fiókház RAL 7035 világosszürke, fiók előlapok RAL 7016 antracit **porszórt bevonattal. A fiókház nem konfigurálható, mindig RAL 7035 világosszürke.**

Figyelem:

Szállítási költségtakarékosság miatt szétszerelve szállítjuk. Szállítás összeszerelés nélkül.

Műszaki leírás

Munkalap vastagsága	50 mm
Fiókház szélessége	600 mm

Sorozat	vario
Fiók hasznos mélysége	500 mm
Fiókház magassága	300 mm
Munkalap hossza	2000 mm
Fiókház hasznos magassága	225 mm
Munkapad / asztal teherbírás – felületen elosztott maximális polcterhelés (fán)	400 kg
Munkalap mélysége	750 mm
Súly	127 kg
Fiókok száma	2
Fiók hasznos szélessége	500 mm
Magasság	950 mm
Fiókház mélysége	650 mm
Fiók hasznos mélysége G-ben	20
Fiók hasznos szélessége G-ben	20
Fiókok hasznos területe G-ben	20×20
Szerkezet kivitele	Acélszerkezet
Anyagvastagság	1 mm
Munkapad magassága	950 mm
Fiók / kihúzható polc teherbírása	75 kg
Lapvastagság	50 mm
Kihúzható fiókok (részben/teljesen)	100 %
Hengerzár	Moduláris betét
Szín kiválasztása	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Terméknév attribútum	20×20G
Termék fajtája	Munkapad

Tartozék

Fiók Fiók előlap magasság 150 mm	927800 150
Fiók Fiók előlap magasság 75 mm	927800 75
Zárpajzs GridLine-hoz Típus KO21	914227 KO21
Lábrész Magasság 900 mm	927000 900
Munkalap vastagsága 50 mmkeresztirányban ragasztott bambuszból Munkalap hossza 2000 mm	926001 2000
Sarokmerevítő Típus 1	927122 1
24G ház fiókokkal Magasság / fiókok száma 300/2	927600 300/2