

bimos

**Ülés-/álláskönnyítő – ESD, PU hab, talppal és lábtartó gyűrűvel, Típus: ESD****Rendelési adatok**

Rendelés száma	972702 ESD
GTIN	4016849552064
Árucikk kategória	96B

**Leírás****Kivitel:**

**5 karú alumínium lábkereszt** (Ø 600 mm). **Gáztöltésű rugóval** fokozatmentes magasságállítású. Ülőfelület SoftTouch PU habból hullámos profillal. **Puha ülés támlával**, a hullámos profil lehetővé teszi a levegő keringését (kellems hőmérséklet). Az **ergonomikus háttámasz** (magassága 190mm) elősegíti a helyes tartást ülés közben. PU hab, puha, kényelmes, lemosható.

**Felhasználás:**

Az állás és az ülés ideális kombinációja. Ülő vagy álló munkaállomásokhoz, vagy a kettő kombinációjához.

Üléskönnyítő talpakkal – 720 – 1000 mm közötti munkavégzési magassághoz.

**Szabvány:**

**Leitfähig nach DIN 61340-5-1.**

**DIN 68877**

**Műszaki leírás**

Szabvány	DIN 68877
Lábkereszt Ø	580 mm

Háttámlával	igen
Ülőlap mélység	300 mm
Magasságállítási módja	Magasságállító kar
Lábkereszt anyaga	Alumínium, polírozott
Állítható dőlésszögű ülőlap	nem
Háttámla magassága	190 mm
Ülőfelület anyaga	PU hab
Szék anyagának színe	fekete
Lábkereszt kivitele	Talp lábtartó gyűrűvel
Ülőlap szélesség	340 mm
Váz kivitele	5 karú lábkereszt
Magasságállítás kivitele	Gázrugó
Szék teherbírása	120 kg
elektrosztatikus tulajdonság	EGB/ESD
Magasságállítási tartomány	510 - 780 mm
Termék fajtája	ESD álláskönyvitő

## Tartozék

ESD talp(1 készlet = 5 darab)	963190
-------------------------------	--------