

Garant**6-os konnektor elosztó, Rögzítősín szélessége: 380mm****Rendelési adatok**

Rendelés száma	928112 380
GTIN	4062406118617
Árucikk kategória	91P

Leírás**Kivitel:**

Az acéllemez tartó a perforált falra csavarozható. Brennenstuhl konnektor elosztó megvilágított biztonsági kapcsolóval és 45°-ban elforgatott aljzatokkal. 3500 W (16 A) névleges teljesítmény.

Szín:

RAL 7035 világosszürke **porszórt bevonattal.**

Figyelem:

Német konnektor.

Műszaki leírás

Rögzítősín mélysége	43 mm
Rögzítősín magassága	60 mm
Rögzítősín szélessége	380 mm
F típusú aljzatok száma	6
Be- / kikapcsoló	igen
Névleges feszültség	250 V
Bemenet csatlakozó típus	F
Csatlakozó aljzat, típus	F
Anyagvastagság	1 mm

Termék fajtája

Elektromos szalag

Tartozék

Konnektor-elosztó kapcsolóval Csatlakozó aljzatok száma 6

081161 6