

HOLEX**Perforált lemez hátfal, Magasság 962 mm, Típushoz: 1250****Rendelési adatok**

Rendelés száma	929651 1250
GTIN	4062406118693
Árucikk kategória	92W

Leírás**Kivitel:**

Acéllemez állványok, 40×40 mm, munkalapokra történő felcsavarozáshoz. Köztük perforált szerszámfal acéllemezből.

Szín:

RAL 7035 világosszürke **porszórt bevonattal.**

Figyelem:

A tartóoszlopos felépítmény terület termékei nem akaszthatók a perforált falba.

Műszaki leírás

Perforált fal kivitele	egyoldalas
Szélesség	1170 mm
Magasság	962 mm
Mélység	25 mm
Szerkezet kivitele	Acélszerkezet
Anyagvastagság	1 mm

Hoffmann perforált fal osztás	9×9 mm
Terméknév attribútum	Magasság 962 mm
Termék fajtája	Perforált fal