

**HOLEX****Perforált lemez hátfal, Magasság 962 mm, Típushoz: 1500****Rendelési adatok**

Rendelés száma	929651 1500
GTIN	4062406118679
Árucikk kategória	92W

**Leírás****Kivitel:**

Acéllemez állványok, 40×40 mm, munkalapokra történő felcsavarozáshoz. Köztük perforált szerszámfal acéllemezéből.

**Szín:**

RAL 7035 világosszürke **porszórt bevonattal.**

**Figyelem:**

A tartóoszlopos felépítmény terület termékei nem akaszthatók a perforált falba.

**Műszaki leírás**

Mélység	25 mm
Típushoz	1500 mm
Perforált fal kivitele	egyoldalas
Szélesség	1420 mm
Magasság	962 mm
Szerkezet kivitele	Acélszerkezet

Anyagvastagság	1 mm
Hoffmann perforált fal osztás	9×9 mm
Terméknév attribútum	Magasság 962 mm
Termék fajtája	Perforált fal