



## Fix polcbetét 4 tartóval, Típus: 1



### Rendelési adatok

|                   |               |
|-------------------|---------------|
| Rendelés száma    | 929580 1      |
| GTIN              | 4062406118754 |
| Árucikk kategória | 92W           |

### Leírás

**Kivitel:**

Acéllemezből, 100 kg-ig terhelhető. Használható 540 mm magas szárnyasajtók mögött és a nyitott középső részben.

**Szín:**

RAL 7035 világosszürke **porszórt bevonattal**. Más színű fényezések nem szállíthatók.

Polclap teherbírás / felületen elosztatott maximális polcterhelés (fémen): 100 kg

Hasznos szélesség: 515 mm

Hasznos mélység: 590 mm

### Műszaki leírás

|   |          |
|---|----------|
| Hasznos szélesség   | 515 mm   |
| Hasznos mélység   | 590 mm   |
| Felhasználási terület   | Munkapad |
| Anyagvastagság  | 1,5 mm   |
| Polclap teherbírás / felületen elosztatott maximális polcterhelés (fémen) | 100 kg   |
| Termék fajtája  | Polclap  |