



Turbómaró Z7 – közepes, keresztfogazással, HM, Típus: G1020



Rendelési adatok

Rendelés száma	540750 G1020
GTIN	4045197723635
Árucikk kategória	52D

Leírás

Kivitel:

Szár Ø 6 mm.

A **HOLEX** turbómarók nagyon szívós, nagy teljesítményű keményfém minőségűből készülnek kizárólag a legmodernebb CNC-gépeken maximális vágóél stabilitással. A szár acélból készül, ha a fej átmérője nagyobb, mint a szár átmérője, egyébként szintén keményféműből készül. **Hegyes végű ívelt alak** (SPG).

Felhasználás:

Mind kézi, mind automata gépi felhasználásra alkalmas, szinte minden anyaghoz. Sorjázáshoz, élettöréshez, öntvénytisztításhoz, hegesztési varrat és felületi megmunkáláshoz.

Műszaki leírás

Teljes hossz	64 mm
Alak leírása	Hegyes, ívelt
Fogazás típusa	keresztfogazású
Alak	G1020
Fogazás finomsági foka	Közepes
Fogazás rövid jelölése	Z7
Fej Ø	9,5 mm
Szár Ø	6 mm
Fejhossz	19 mm
Sorozat	Z7 fogazás

Szerszámanyag	HM
Termék fajtája	Turbómaró

Felhasználói adatok

	Felhasználás	V _c	ISO kód
Acél < 900 N/mm ²	alkalmas		
Acél < 1400 N/mm ²	alkalmas		
Acél < 55 HRC	alkalmas		
Acél < 60 HRC	alkalmas		
INOX	feltételesen alkalmas		
Ti	feltételesen alkalmas		
GG(G)	alkalmas		
Uni	alkalmas		