



Turbómaró Z7 – közepes, keresztfogazással, HM, Típus: AS0820



Rendelési adatok

| | |
|-------------------|---------------|
| Rendelés száma | 540750 AS0820 |
| GTIN | 4045197723468 |
| Árucikk kategória | 52D |

Leírás

Kivitel:

Szár Ø 6 mm.

A **HOLEX** turbómarók nagyon szívós, nagy teljesítményű keményfém minőségéből készülnek kizárólag a legmodernebb CNC-gépeken maximális vágóél stabilitással. A szár acélból készül, ha a fej átmérője nagyobb, mint a szár átmérője, egyébként szintén keményféméből készül.

Hengeres alak (ZYAS), homlokfogazással.

Felhasználás:

Mind kézi, mind automata gépi felhasználásra alkalmas, szinte minden anyaghoz. Sorjázáshoz, élettöréshez, öntvénytisztításhoz, hegesztési varrat és felületi megmunkáláshoz.

Műszaki leírás

| | |
|------------------------|----------------------------|
| Fej Ø | 8 mm |
| Fogazás finomsági foka | Közepes |
| Fogazás típusa | keresztfogazású |
| Alak leírása | Hengeres, homlokfogazással |
| Teljes hossz | 64 mm |
| Fogazás rövid jelölése | Z7 |
| Alak | AS0820 |
| Szár Ø | 6 mm |
| Fejhossz | 19 mm |
| Sorozat | Z7 fogazás |

| | |
|----------------|-----------|
| Szerszámanyag | HM |
| Termék fajtája | Turbómaró |

Felhasználói adatok

| | Felhasználás | V _c | ISO kód |
|-------------------------------|-----------------------|----------------|---------|
| Acél < 900 N/mm ² | alkalmas | | |
| Acél < 1400 N/mm ² | alkalmas | | |
| Acél < 55 HRC | alkalmas | | |
| Acél < 60 HRC | alkalmas | | |
| INOX | feltételesen alkalmas | | |
| Ti | feltételesen alkalmas | | |
| GG(G) | alkalmas | | |
| Uni | alkalmas | | |