



## Sűrített levegős gravírozó stift DynaPen®, Típus: 10850



### Rendelési adatok

Rendelés száma	079708 10850
GTIN	616026108509
Árucikk kategória	03R

### Leírás

#### Kivitel:

Ceruza méretű DynaPen sűrített levegős stift **széleskörű tartozékkészlettel (szorítópatron 1/8 col)**. A meghajtás pulzáló mozgása következtében (löket 0,018 mm) **számos felhasználási lehetőség** áll rendelkezésre, mint pl. gravírozás, feliratozás, könnyű tisztítási és reszelési munkák, sorjázás stb.

#### Tartalom:

1,4 m csatlakozókábel, 3 reszelő, gravírozó csúcs és hatszögkulcs.

#### Figyelem:

Hozzávaló gyémánt minireszelőket az 529420 sz. alatt talál.

Maximum levegőigény: 28,2 l/min

Ütésfrekvencia: 233 Hz

Csatlakozó menet: NPT

Sűrített levegő csatlakozó: 1/4 coll

Súly: 0,26 kg

Működési zajkibocsátás: 79 dB(A)

### Műszaki leírás

Súly	0,26 kg
Ø	23 mm
Gyártó jelölése	10850
Ütésfrekvencia	233 Hz

Maximum levegőigény	28,2 l/min
Max. vibráció EN szerint	8 m/s <sup>2</sup>
Működési zajkibocsátás	79 dB(A)
Hossz	108 mm
Sűrített levegő csatlakozó	1/4 coll
Csatlakozó menet	NPT
Termék fajtája	Gravírozó tű

## Tartozék

Gyémánt minireszelő D126 szemcse (közepes) univerzális Típus 1	529420 1
Gyémánt minireszelő D126 szemcse (közepes) univerzális Típus 1K	529420 1K
Gyémánt minireszelő D126 szemcse (közepes) univerzális Típus 4	529420 4