

**HOLEX****Turbómaró Z7 – közepes, keresztfogazással, HM, Típus: C0820****Rendelési adatok**

Rendelés száma	540750 C0820
GTIN	4045197723512
Árucikk kategória	52D

**Leírás****Kivitel:**

Szár Ø 6 mm.

A **HOLEX** turbómarók nagyon szívós, nagy teljesítményű keményfém minőségből készülnek kizárólag a legmodernebb CNC-gépeken maximális vágóél stabilitással. A szár acélból készül, ha a fej átmérője nagyobb, mint a szár átmérője, egyébként szintén keményfémről készül.

**Legömbölyített henger alak** (WRC)

**Felhasználás:**

Mind kézi, mind automata gépi felhasználásra alkalmas, szinte minden anyaghoz. Sorjázáshoz, élettöréshez, öntvénytisztításhoz, hegesztési varrat és felületi megmunkáláshoz.

**Műszaki leírás**

Teljes hossz	63 mm
Fogazás típusa	keresztfogazású
Alak	C0820
Fej Ø	8 mm
Alak leírása	Legömbölyített henger
Fogazás rövid jelölése	Z7
Fogazás finomsági foka	Közepes
Szár Ø	6 mm
Fejhossz	19 mm
Sorozat	Z7 fogazás

Szerszámanyag	HM
Termék fajtája	Turbómaró

### Felhasználói adatok

	Felhasználás	V <sub>c</sub>	ISO kód
Acél < 900 N/mm <sup>2</sup>	alkalmas		
Acél < 1400 N/mm <sup>2</sup>	alkalmas		
Acél < 55 HRC	alkalmas		
Acél < 60 HRC	alkalmas		
INOX	feltételesen alkalmas		
Ti	feltételesen alkalmas		
GG(G)	alkalmas		
Uni	alkalmas		