



Nyomaték csavarhúzó skálával, Maximális nyomaték: 34cNm



Rendelési adatok

Rendelés száma	659933 34
GTIN	4013288179012
Árucikk kategória	63F

Leírás

Kivitel:

Kraftform nyél a szükséges nyomaték fáradtságmentes átviteléhez. **Rapidaptor** gyorsváltó befogó 1/4 col bitek befogásához C 6,3 és E 6,3 szárral.

A nyomaték beállítása mikrométer skálával történik kézzel (ill. a 600 mérettől integrált segédeszközzel vagy 17-es kulcsnyílású villáskulccsal).

Funkció:

A beállított nyomatékérték elérésekor a csavarhúzó jelzést adva (jól hallhatóan és érezhetően) kiold. A kihajtási nyomaték nincs korlátozva.

Szabvány:

Geprüft nach DIN EN ISO 6789.

Figyelem:

A nyomaték garantált mérési pontossága csak a DIN EN ISO 6789 szerinti kalibrált nyomatéktartománytól biztosított.

Rapidaptor szabadonfutó csatlakozó szár az eShop-ban (675035 sz. 6,3F méret).

Műszaki leírás

Maximális nyomaték	34 cNm
Csatlakozó forma	Bitbefogó 1/4 col
Kioldási elv	mechanikus rövid utas kioldás
Meghúzási irány	Jobbos meghúzás
A kioldási érték beállítása	beállító skálával
Kijelzés	analóg

Súly	122 g
Átkapcsolható leolvasás	cNm
Skálaosztás, 1 osztás =	1,5 cNm
Mérési jegyzőkönyv	Gyártói vizsgálati jegyzőkönyv
Nyomatéktartomány	0,1 - 0,34 Nm
Nyomatéktartomány	10 - 34 cNm
Nyomaték mérési pontossága	±6 %
Bit befogó	D 6,3
Bit befogó	F 6,3
Visszajelzés	kioldó
Szabvány	DIN EN ISO 6789
Jegyzőkönyvvezető adatok	nem
Mérési eljárás	Forgatónyomaték
Kioldás jelzése	akusztikus
Kioldás jelzése	tapintásos
A kioldási értékállíthatósága	állítható
Méréstechnika	mechanikus
Kalibrálás	O1
Teljes hossz L	142 mm
Gyártó jelölése	7400
Termék fajtája	Nyomaték csavarhúzó