




Furatmikrokátor KT, Méréstartomány: 12-22mm



Rendelési adatok

Rendelés száma	435125 12-22
GTIN	2050001051042
Árucikk kategória	46D

Leírás

Kivitel:

Két ponton mérő furatmérő, a **Schwenk kivitelre** építve. Furatprofilok és fogazások, magfogazások és bordás kerékaggyprofilok mérésére. Nagy pontosság és megbízhatóság a tapintócsap-út szegmensátfordításával. Széles méréstartományt lefed a cserélhető mérőbetéteknek köszönhetően. A gömbös betétek befogására a mérőbetétek belső menettel vannak ellátva. A gömbös betétek keményfém gömbjei már $\varnothing 0,5$ mm-től rendelkezésre állnak 0,001 mm-es fokozatokban (tűrés $< 2\mu\text{m}$).

Tartalom:

Készüléktartó tapintócsappal és mérőbetétekkel, gömbös betétek és finomkijelző nélkül.

Opcionális tartozék:

Gömbös betétek keményfém gömbökkel, finomkijelző 434674 sz., induktív finomkijelző 434670 sz., balrafutó mérőóra 434807 sz. 10 méret, digitális mérőóra 434322 sz.

Figyelem:

Mérőtüske kivitel az ingadozás nélküli biztonságos és gyors méréshez külön ajánlatkérésre.

Műszaki leírás

Mérőtárcsák száma	1
Mérésmélység	102 mm
Ismétlési pontosság mérőóra nélkül	0,5 μm
Méréstartomány	12 - 22 mm

Mérőcsapok száma	11
Csomagolás	Stabil doboz
Kalibrálás	Kérjen ajánlatot
Termék fajtája	2 pontos furatmikrokátor

Tartozék

Induktív finomkijelző Extramess Típus 2001	434670 2001
Finomkijelző ± méréstartomány / leolvasás 50/1 μm	434674 50/1
Finomkijelző ± méréstartomány / leolvasás 130/5 μm	434674 130/5
Finomkijelző ± méréstartomány / leolvasás 250/10 μm	434674 250/10
Finomkijelző ± méréstartomány / leolvasás 25/0,5 μm	434674 25/0,5