

Garant GRIDLINE

**Tisztítószeres szekrény lemezes szárnyas ajtóval, Szélesség mm / modell: 750/P****Rendelési adatok**

Rendelés száma	987001 750/P
GTIN	4062406118839
Árucikk kategória	9GI

**Leírás****Kivitel:**

Univerzális szekrény tisztítószeres, tisztítókészülékek és ruházat tárolásához. Horganyzott polcok rögzítése 25 mm-es osztásban.

A belső oldalon megerősített szárnyas ajtók, melyek hengerzáras 2K-Haptoprene® tolómarkolattal zárhatók. **Szintező lábazat** 4 egyedileg beállítható talppal a padló egyenletlenségeinek a kiegyenlítéséhez. Polclap teherbírás 25 kg. A belső ház perforált **Easyfix akasztók és tartók rögzítéséhez** alkalmas (95. csoport).

**Szín:**

Ház RAL 7035 világosszürke, ajtók RAL 7016 antracit **porszórt bevonattal**.

**Figyelem:**

A tisztítószeres szekrények méretben kompatibilisek a 20G mélységű GridLine szekrényekkel és ezekkel tetszőlegesen kombinálható.

További tartozékokat, mint polclapokat és fiókokat a 94. termékcsoporthoz talál.

Szín kiválasztása: RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003

Magasság: 2000 mm

Szélesség: 750 mm

Mélység: 500 mm

Hasznos magasság: 1840 mm

Akasztók száma: 3

Készüléktartók száma: 3

## Műszaki leírás

Súly	72 kg
Szekrény előlap	lemezes szárnyas ajtóval
Hasznos magasság	1840 mm
Szélesség	750 mm
Akasztók száma	3
Magasság	2000 mm
Modell	P
Készüléktartók száma	3
Mélység	500 mm
Anyagvastagság	0,9 mm
Szekrényház belső teherbírása	1000 kg
Ajtónyitás szöge	250 fok
Hoffmann perforált fal osztás	9×9 mm
Magasságállítás osztása	25 mm
Hengerzár	Moduláris betét
Szín kiválasztása	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Termék fajtája	Tisztítószer szekrény

## Tartozék

Tolóretesz GridLine-hoz Típus GP11	914226 GP11
------------------------------------	-------------