

**Garant****Bit Pozidrivhoz, 1/4 col, C 6,3, torziós zónával, Kereszthorony méret / teljes hossz: 2/25mm**

## Rendelési adatok

Rendelés száma	675115 2/25
GTIN	4062406118914
Árucikk kategória	61F

## Leírás

### Kivitel:

Kézi tartókba ill. gépekbe való befogáshoz megfelelő hatszög befogóval ill. 675000 – 675050 sz. szárukba való befogáshoz.

Torziós zónával, **szívósan kemény**. A torziós zóna csökkenti az erőcsúcsokat a csavarozás során. Ezáltal védi a csavarprofil és növekszik az élettartama (a TX40 méret kivételével).

### Felhasználás:

Phillips kereszthorony csavarokhoz DIN 3128 ill. DIN ISO 2351-2.

### Szabvány:

DIN ISO 1173.

### Alapanyag:

Króm-vanádium speciális ötvözet, **szívósan kemény**.

## Műszaki leírás

Bit hatszög szár	C 6,3
Teljes hossz	25 mm
Kereszthorony méret	2
Szabvány	DIN ISO 1173
Profil	Pozidriv csavarhúzó
Termék fajtája	Bit szerszám

