

Garant GRIDLINE

Környezetvédelmi szekrény ablakos szárnyas ajtókkal, Magasság mm / gyűjtőedények száma: 2000/4**Rendelési adatok**

Rendelés száma	980093 2000/4
GTIN	4062406118891
Árucikk kategória	91U

Leírás**MEGJEGYZÉS: Színválasztás lehetséges****Kivitel:**

Az ajtók oldalt szellőztető résekkel rendelkeznek, **hengerzár**as tolózárrel zárható. A horganyzott gyűjtőedény a **StawaR** szerinti folyadékszigetelő hegesztéssel rendelkezik. Teherbírás 100 kg. Magasságállítás 25 mm-es osztásban lehetséges. Gyűjtőtérfogat 20 liter (20 mm-rel az edény pereme alatt).

Felhasználás:

Növényvédőszer, mérgező és vízszennyező vegyszerek biztonságos és előírás szerű tárolásához a munkatérben.

Szabvány:

Übereinstimmungserklärung (ÜHP) gemäß Bauregelliste laufende Nummer 15.22 DIBT nach Richtlinie der StawaR (Stahlwannenrichtlinie).

Szín:

Alap kivitelben a ház RAL 7035 világosszürke, az ajtók RAL 7016 antracit **porszórt bevonattal**.

Figyelem:

A szekrény gyúlékony folyadékok tárolására nem alkalmas! A WHG &19 szerinti tárolás. A StawaR (acéltartályokról szóló irányelv) építészeti szabálylistája szerinti megfelelőségi nyilatkozatnak megfelelő tartályok.

TÜV GS tanúsításnak megfelelően minden szekrényt kötelezően biztosítani kell felborulás ellen.

Szín kiválasztása: RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003

Magasság: 2000 mm

Szélesség: 1000 mm

Mélység: 500 mm

Hasznos magasság: 1860 mm

Gyűjtőedények száma: 4

Súly: 135 kg

Műszaki leírás

Szélesség	1000 mm
Hasznos magasság	1860 mm
Magasság	2000 mm
Mélység	500 mm
Szekrény előlap	Ablakos szárnyas ajtó szellőző nyílásokkal
Súly	135 kg
Gyűjtőedények száma	4
Anyagvastagság	0,9 mm
Polclap teherbírás / felületen elosztott maximális polcterhelés (fémen)	100 kg
Szekrényház belső teherbírása	1000 kg
Ajtónyitás szöge	225 fok
Magasságállítás osztása	25 mm
Hengerzár	Moduláris betét
Szín kiválasztása	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Termék fajtája	Környezetvédelmi szekrény

Tartozék

Tolóretesz GridLine-hoz Típus GP11 914226 GP11

Gyűjtőedény Szekrény-/ rekeszszélességhez 1000 mm 980096 1000

