



Írányváltós finomfogazású kerepes hajtószár, 1/4 col kioldóval QuickRelease, Típus: 1/4



Rendelési adatok

Rendelés száma	632355 1/4
GTIN	4018754235902
Árucikk kategória	63A

Leírás

Kivitel:

Az alapanyag minősége és a speciális kovácsolási eljárás optimális működést és hosszú élettartamot biztosítanak.

Kioldóval és irányváltó karral, jobbos és balos hajtáshoz 4,5°-os munkaszög.

Szabvány:

Außenvierkante nach **DIN 3120-A 6,3** mit federnder Kugel, Innenvierkante nach **DIN 3120**.

Alapanyag:

Króm ötvözet acél, krómozott.

Alkalmazható :

Kézzel hajtott dugókulcs fejekhez.

Csatlakozó négyszög: 1/4 coll

Fogak száma: 80

Műszaki leírás

Csatlakozó négyszög	1/4 coll
Teljes hossz	117 mm
Fogak száma	80
Munkaszög	4,5 fok
Felület	krómozott
Termék fajtája	Racsn

