



Irányváltós finomfogazású kerepes hajtószár, 1/2 col kioldóval QuickRelease, Típus: 1/2



Rendelési adatok

Rendelés száma	640440 1/2
GTIN	4018754256778
Árucikk kategória	63A

Leírás

Kivitel:

Az alapanyag minősége és a speciális kovácsolási eljárás optimális működést és hosszú élettartamot biztosítanak.

Kioldóval, irányváltó tárcsával jobbos és balos hajtáshoz és QuickRelease, munkaszög 4,5°.

Szabvány:

Außenvierkant nach **DIN 3120-A 12,5** mit federnder Kugel.

Alapanyag:

Króm ötvözet acél, lepattogzásmentes nikkell bevonatra krómozott.

Műszaki leírás

Csatlakozó négyszög	1/2 coll
Teljes hossz	266 mm
Fogak száma	80
Termék fajtája	Racsni