

HOLEX**Kisméretű turbómaró Z7 – közepes, keresztfogazással, HM, Típus: A0613****Rendelési adatok**

Rendelés száma	546910 A0613
GTIN	4045197723789
Árucikk kategória	52D

Leírás**Kivitel:**

A **HOLEX** turbómarók nagyon szívós, nagy teljesítményű keményfém minőségűből készülnek kizárólag a legmodernebb CNC-gépeken maximális vágóél stabilitással. A szár acélból készül, ha a fej átmérője nagyobb, mint a szár átmérője, egyébként szintén keményféműből készül.

Keményfém turbómaró, szár Ø 3 mm.

Felhasználás:

Mind kézi, mind automata gépi felhasználásra alkalmas, szinte minden anyaghoz. Sorjázáshoz, élettöréshez, öntvénytisztításhoz, hegesztési varrat és felületi megmunkáláshoz.

Műszaki leírás

Fogazás finomsági foka	Közepes
Alak	A0613
Fej Ø	6,3 mm
Teljes hossz	45 mm
Fogazás rövid jelölése	Z7
Alak leírása	Henger
Fogazás típusa	keresztfogazású
Szár Ø	3 mm
Fejhossz	12,7 mm
Sorozat	Z7 fogazás
Szerszámanyag	HM

Termék fajtája

Turbómaró

Felhasználói adatok

	Felhasználás	V_c	ISO kód
Acél < 900 N/mm ²	alkalmas		
Acél < 1400 N/mm ²	alkalmas		
Acél < 55 HRC	alkalmas		
Acél < 60 HRC	alkalmas		
INOX	feltételesen alkalmas		
Ti	feltételesen alkalmas		
GG(G)	alkalmas		
Uni	alkalmas		