

**Toldószár, 1/2 col „Wobble-Drive”, Teljes hossz: 130mm****Rendelési adatok**

Rendelés száma	641134 130
GTIN	4018754091164
Árucikk kategória	63A

**Leírás****Kivitel:**

Az alapanyag minősége és a speciális kovácsolási eljárás optimális működést és hosszú élettartamot biztosítanak.

„Vakon” összedugaszolható a lecsapott szélű négyszögek és a legömbölyített külső négyszögek miatt. 15°-os billentés minden oldalra lehetséges.

**Szabvány:**

Außenvierkant nach **DIN 3120-A 12,5** mit federnder Kugel; Innenvierkant nach **DIN 3120-C 12,5** mit Rillen.

**Alapanyag:**

Króm ötvözet acél, lepattogzásmentes nikkel bevonatra krómozott.

**Alkalmazható:**

Kézi működtetésű dugókulcs fejekhez.

**Műszaki leírás**

Teljes hossz	130 mm
Csatlakozó négyszög	1/2 coll
Négyszög Wobble-Fix-szel	Billentési szög
Termék fajtája	Extensionrod