

**Esztergakés, balos, Szár- / lapkaméret: 40/19mm****Rendelési adatok**

Rendelés száma	250017 40/19
GTIN	4062406119126
Árucikk kategória	21T

**Műszaki leírás**

Teljes hossz L	250 mm
Alátétlapka	259031 18
Szorítóköröm, csavar, rugó	259035 1
Kés ISO kódja	DCLNR/L 4040S19
Működő szélesség L <sub>4</sub>	50 mm
Hozzávaló váltólapka	CN.. 1906..
Lapkaméret	19 mm
Fejhossz L <sub>1</sub>	45 mm
Szárméret	40 mm
Csavar alátétlapkához	259025 13
Szabvány	Gyári szabvány
Felhasználás módja	balos
belső hűtés	nem
Beállítási szög κ	95 fok
Felhasználás	Síkesztergálás
Felhasználás	Külső hosszesztergálás

Termék fajtája

Esztergakés

**Tartozék**

Csavar alátétlapkához 10 darabos Típus 2

259026 2

PrecisionBit hatszöghöz, 1/4 col E 6,3 Hatszög 2 mm

674242 2

Alátétlapka Típus 36

259031 36

Alátétlapka Típus 18

259031 18

Nyomaték csavarhúzóskálával, cserélhető penge befogóval  
Maximális nyomaték 500 cNm

659957 500