

Garant**Esztergakés, jobbos, Szár- / lapkaméret: 40/19mm****Rendelési adatok**

Rendelés száma	250016 40/19
GTIN	4062406119119
Árucikk kategória	21T

Műszaki leírás

Teljes hossz L	250 mm
Kés ISO kódja	DCLNR/L 4040S19
Működő szélesség L ₄	50 mm
Hozzávaló váltólapka	CN.. 1906..
Szorítóköröm, csavar, rugó	259035 1
Alátétlapka	259031 18
Fejhossz L ₁	45 mm
Csavar alátétlapkához	259025 13
Lapkaméret	19 mm
Szárméret	40 mm
Szabvány	Gyári szabvány
Felhasználás módja	jobbos
belső hűtés	nem
Beállítási szög κ	95 fok
Felhasználás	Síkesztergálás
Felhasználás	Külső hosszesztergálás

Termék fajtája

Esztergakés

Tartozék

PrecisionBit hatszöghöz, 1/4 col E 6,3 Hatszög 2 mm	674242 2
Csavar alátétlapkához10 darabos Típus 2	259026 2
Alátétlapka Típus 18	259031 18
Alátétlapka Típus 36	259031 36
Nyomaték csavarhúzóskálával, cserélhető penge befogóval Maximális nyomaték 500 cNm	659957 500