

Esztergakés, balos, Szár- / lapkaméret: 40/19mm**Rendelési adatok**

Rendelés száma	250021 40/19
GTIN	4062406119249
Árucikk kategória	21T

Műszaki leírás

Működő szélesség L ₄	35 mm
Szárméret	40 mm
Könyökemelő	259015 1
Könyökemelő csavar	259018 1
Rugó készlet	259044 1
Fejhossz L ₁	48 mm
Hozzávaló váltólapka	CN.. 1906..
Kés ISO kódja	PCBNR/L 4040S19
Teljes hossz L	250 mm
Rugós csap készlet	259047 1
Alátétlapka	259031 17
Lapkaméret	19 mm
Szabvány	Gyári szabvány
Felhasználás módja	balos
belső hűtés	nem
Beállítási szög κ	75 fok

Felhasználás	Külső hosszsztergálás
Felhasználás	Síkesztergálás
Felhasználás	Külső hosszsztergálás
Termék fajtája	Esztergakés

Tartozék

Alátétlapka Típus 16	259031 16
Rugós csap készlet10 darabos Típus 1	259047 1
Alátétlapka Típus 36	259031 36
Könyökemelő csavar Típus 13	259018 13
Könyökemelő Típus 1	259015 1
Rugó készlet10 darabos Típus 1	259044 1
Rugó készlet10 darabos Típus 7	259044 7
Könyökemelő csavar Típus 1	259018 1
Könyökemelő Típus 13	259015 13