

ALLURIS

FMI-B50 digitális precíziós erőmérő készülék (USB), Méréstartomány: 50N**Rendelési adatok**

| | |
|-------------------|---------------|
| Rendelés száma | 478987 50 |
| GTIN | 4260244680666 |
| Árucikk kategória | 47F |

Leírás**Kivitel:**

- **Robusztus erőmérő készülék kézre álló présöntött alumínium házzal 0,001 és 2500 N közötti nyomó- és húzóerőhöz.**
- **Túlterhelés elleni védelem 500%-ig és védett mérőtengely.**
- **Menetes rész további markolatokhoz.**
- **Pontos pozicionálás a vizsgálópadokon a megvezető csapoknak köszönhetően.**
- **Magas mérési ráta a csúcsérték pontos rögzítéséhez a törési és szakadási erők meghatározása érdekében.**
- **Mért érték memória statisztika- és határérték-felügyelettel.**
- **USB csatlakozó számítógépre történő adatátvitelhez.**

Előny:

Adatkimenet és vizsgálópad vezérlés motorikus vizsgálópadokkal kombinálva. **DAKKS kalibrálási igazolással.**

Funkció:

IP40: Védett $\varnothing > 1$ mm idegen testek behatolása ellen, azonban szerszámoktól és drótoktól távol kell tartani, ezen kívül víz ellen nem védett.

Felhasználás:

Nyomó- és húzóerők mérése a minőségellenőrzés és termelés területén. Mobil kézi mérőkészülékként használható kültéren és vizsgálópadokon vagy szerkezeteken. A házba integrált rögzítőmenetek vizsgálópadokon való rögzítésére és további markolatok felfogatására szolgálnak.

Tartalom:

Erőmérő készülék védőkofferben, felcsavarozható tartozékok az erő kifejtéséhez (lapos fej, hornyos fej, kúp, kampó) és gyors üzembe helyezési útmutató.

FMI-AnalyzePro+ szoftver.

Műszaki leírás

| | |
|-----------------------|---|
| Hossz | 150 mm |
| Magasság | 29 mm |
| IP védettségi osztály | IP 40 |
| Hibahatár | $\pm 0,15$ maximális érték (± 1 digit) % |
| Szélesség | 82 mm |
| Csatlakozó menet | M6 |
| Méréstartomány | 50 N |
| Felbontás | 0,01 N |
| Energiaellátás | Vezetékes |
| Interfész | USB csatlakozó |
| Méréstechnika | digitális |
| Kalibrálás | Kérjen ajánlatot |
| Termék fajtája | Erőmérő készülék |