

Garant GRIDLINE

Workstation eLevel Eterlux lappal, világos, Hossz: 1500mm**Rendelési adatok**

Rendelés száma	920014 1500
GTIN	4062406119492
Árucikk kategória	91P

Leírás**Kivitel:**

Workstation eLevel – elektromos fokozatmentes magasságállítás. Magasságállítás elektronikus kezelőpanellel. Kezelőpanel kijelzővel és memória funkcióval. A megnyomásával a **teljes munkaállomás magassága** változik.

Szín:

Lábrész RAL 7016 antracit, **nem konfigurálható.**

Eloxált alumínium **emelőoszlop, nem konfigurálható.**

Oldal- és hátfal RAL 7035 világosszürke **porszórt bevonattal, konfigurálható.**

Figyelem:

- **A munkalap alá csavarozható házak használata esetén kérjük, vegye figyelembe, hogy a ház maximális magassága nem lehet nagyobb mint 500 mm.**
- **Figyelem: Egymás melletti felállításnál kérjük, használja a 920350 sz. oldallemezt (becsípődés ellen).**

A .../2-es méretek alternatív emelőegységgel vannak felszerelve. A műszaki adatok hasonlóak az eddigi emelőegységekhez, kisebb eltérésekkel. A kezelőpanel ezeknél a méreteknél megjelenésében eltér, de funkcionálisan ugyanaz.

Műszaki leírás

Modell	eLevel-hez
Munkalap felületének színe	Világosszürke
Súly	80 kg

Magasságállítási tartomány (munkalap felső széle) min. – max.	700 - 1000 mm
Munkalap burkolat	Eterlux (melamin / fenolgyanta)
Munkalap anyaga	Eterlux
Munkalap hossza	1500 mm
Munkalap vastagsága	40 mm
Mélység	800 mm
Munkalap mélysége	700 mm
Sorozat	Workstation
Munkalap felülete	A bevonat nagyon karc- és hőálló
Burkolat vastagsága	2,7 mm
Fokozatmentes magasságállítás	igen
Szélesség	1500 mm
Kezelőpanel kijelzővel és memória funkcióval	igen
Magasságállítás elve	teljes felépítés
Névleges feszültség	250 V
Bemenet csatlakozó típus	F
Munkaállomás állítható magassága	700-1000 mm
Szerkezet kivitele	Acélszerkezet
Munkapad / asztal teherbírás – felületen elosztott maximális polcterhelés (fán)	250 kg
Magasságállítás kivitele	Elektromos
Lapvastagság	40 mm
Magasságkiegyenlítés	25 mm
Szín kiválasztása	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Termék fajtája	Munkaasztal

Tartozék

24G ház fiókokkal Magasság / fiókok száma 400/4	927600 400/4
24G ház fiókokkal Magasság / fiókok száma 300/3	927600 300/3
24G ház fiókokkal Magasság / fiókok száma 500/5	927600 500/5
Multifix Típushoz 300	928201 300
Tartóoszlop Magasság 200 mm	928010 200
Billentyűzet fiók Típus 1	927341 1
Számítógép ház 16G Magasság 500 mm	927335 500
Fiókház, 16G, gurítható Ház magassága mm / fiókok száma 500/5	927315 500/5
Fiókház, 16G, gurítható Ház magassága mm / fiókok száma 400/4	927315 400/4
Tartóoszlop Magasság 1362 mm	928010 1362
Oldallemez Workstation mélység 800 mm	920350 800
Fiókház, 16G, gurítható Ház magassága mm / fiókok száma 500/4	927315 500/4
24G ház fiókokkal Magasság / fiókok száma 200/1	927600 200/1
Tartóoszlop Magasság 962 mm	928010 962
Számítógép tartó Típus M	928753 M
Fiókház, 24G, gurítható Ház magassága / fiókok száma 500/5 mm	927620 500/5
16G ház fiókokkal Magasság / fiókok száma 400/3	927300 400/3
Fiókház, 16G, gurítható Ház magassága mm / fiókok száma 500/3	927315 500/3
24G ház fiókokkal Magasság / fiókok száma 300/2	927600 300/2
Tartóoszlop Magasság 481 mm	928010 481
16G ház fiókokkal Magasság / fiókok száma 300/3	927300 300/3
16G ház fiókokkal Magasság / fiókok száma 300/2	927300 300/2
16G ház fiókokkal Magasság / fiókok száma 400/4	927300 400/4