

Garant GRIDLINE

Workstation mLevel sötétszürke Eluplan munkalappal, Hossz: 1000mm**Rendelési adatok**

Rendelés száma	920002 1000
GTIN	4062406119294
Árucikk kategória	91P

Leírás**Kivitel:**

Workstation mLevel, az Ön igényeihez alkalmazkodó munkaállomás. Klasszikus manuális magasságállítás a lábérsszel 25 mm-es osztásban, rögzítőcsavarokkal, a teljes munkaállomás mozog. A pontos munkavégzési magasság skálázása az asztal belső oldalán található az egyszerű kezelhetőség érdekében.

Szín:

Lábérssz RAL 7016 antracit, **nem konfigurálható.**

Eloxált alumínium **emelőoszlop**, **nem konfigurálható.**

Oldal- és hátfal RAL 7035 világosszürke **porszórt bevonattal, konfigurálható.**

Műszaki leírás

Szélesség	1000 mm
Modell	mLevel
Munkalap burkolat	Eluplan (műanyag), (linóleum bevonat)
Munkalap anyaga	Eluplan
Kezelőpanel kijelzővel és memória funkcióval	nem
Munkalap vastagsága	40 mm
Burkolat vastagsága	2 mm

Munkalap felületének színe	sötétszürke
Sorozat	Workstation
Munkalap hossza	1000 mm
Magasságállítási tartomány (munkalap felső széle) min. – max.	750 - 1000 mm
Magasságállítás elve	teljes felépítés
Munkalap mélysége	700 mm
Fokozatmentes magasságállítás	nem
Munkalap felülete	A bevonat antisztatikus, nagyon kopásálló, közepesen kemény, nem színtartó
Súly	60 kg
Mélység	800 mm
Munkaállomás állítható magassága	750-1000 mm
Szerkezet kivitele	Acélszerkezet
Munkapad / asztal teherbírás – felületen elosztott maximális polcterhelés (fán)	250 kg
Magasságállítás kivitele	mechanikus
Lapvastagság	40 mm
Magasságkiegyenlítés	25 mm
Szín kiválasztása	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Termék fajtája	Munkaasztal

Tartozék

Rakodópolec 810 mm hasznos mélységhez Típushoz 1000	920211 1000
Görgőpálya pár Típus 1	920212 1
Kanban alapvázmLevel-hez és eLevel+-hoz Mélység 400 mm	920201 400
Számítógép ház 16G Magasság 500 mm	927335 500

16G ház fiókokkal Magasság / fiókok száma 400/4	927300 400/4
Multifix Típushoz 300	928201 300
Fiókház, 24G, gurítható Ház magassága / fiókok száma 500/5 mm	927620 500/5
24G ház fiókokkal Magasság / fiókok száma 500/5	927600 500/5
Fiókház, 16G, gurítható Ház magassága mm / fiókok száma 400/4	927315 400/4
24G ház fiókokkal Magasság / fiókok száma 300/2	927600 300/2
Fiókház, 16G, gurítható Ház magassága mm / fiókok száma 500/4	927315 500/4
Fiókház, 16G, gurítható Ház magassága mm / fiókok száma 500/3	927315 500/3
Tartóoszlop Magasság 962 mm	928010 962
Tartóoszlop Magasság 1362 mm	928010 1362
Tartóoszlop Magasság 200 mm	928010 200
16G ház fiókokkal Magasság / fiókok száma 400/3	927300 400/3
24G ház fiókokkal Magasság / fiókok száma 400/4	927600 400/4
24G ház fiókokkal Magasság / fiókok száma 200/1	927600 200/1
Fiókház, 16G, gurítható Ház magassága mm / fiókok száma 500/5	927315 500/5
16G ház fiókokkal Magasság / fiókok száma 300/3	927300 300/3
Tartóoszlop Magasság 481 mm	928010 481
Számítógép tartó Típus M	928753 M
24G ház fiókokkal Magasság / fiókok száma 300/3	927600 300/3
Billentyűzet fiók Típus 1	927341 1
16G ház fiókokkal Magasság / fiókok száma 300/2	927300 300/2