

Garant GRIDLINE

Workstation mLevel Eterlux lappal, világos, Hossz: 1500mm**Rendelési adatok**

Rendelés száma	920004 1500
GTIN	4062406119430
Árucikk kategória	91P

Leírás**Kivitel:**

Workstation mLevel, az Ön igényeihez alkalmazkodó munkaállomás. Klasszikus manuális magasságállítás a lábrésszel 25 mm-es osztásban, rögzítőcsavarokkal, a teljes munkaállomás mozog. A pontos munkavégzési magasság skálázása az asztal belső oldalán található az egyszerű kezelhetőség érdekében.

Szín:

Lábrész RAL 7016 antracit, **nem konfigurálható.**

Eloxált alumínium **emelőoszlop**, **nem konfigurálható.**

Oldal- és hátfal RAL 7035 világosszürke **porszórt bevonattal, konfigurálható.**

Műszaki leírás

Szélesség	1500 mm
Modell	mLevel
Súly	70 kg
Munkalap burkolat	Eterlux (melamin / fenolgyanta)
Mélység	800 mm
Kezelőpanel kijelzővel és memória funkcióval	nem
Magasságállítási tartomány (munkalap felső széle) min. – max.	750 - 1000 mm

Munkalap mélysége	700 mm
Fokozatmentes magasságállítás	nem
Sorozat	Workstation
Burkolat vastagsága	2,7 mm
Munkalap hossza	1500 mm
Magasságállítás elve	teljes felépítés
Munkalap anyaga	Eterlux
Munkalap felülete	A bevonat nagyon karc- és hőálló
Munkalap vastagsága	40 mm
Munkalap felületének színe	Világosszürke
Munkaállomás állítható magassága	750-1000 mm
Szerkezet kivitele	Acélszerkezet
Munkapad / asztal teherbírás – felületen elosztott maximális polcterhelés (fán)	250 kg
Magasságállítás kivitele	mechanikus
Lapvastagság	40 mm
Magasságkiegyenlítés	25 mm
Szín kiválasztása	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Termék fajtája	Munkaasztal

Tartozék

Rakodópolec 810 mm hasznos mélységhez Típushoz 1500	920211 1500
Görgőpálya pár Típus 1	920212 1
Kanban alapvázmLevel-hez és eLevel+-hoz Mélység 400 mm	920201 400
24G ház fiókokkal Magasság / fiókok száma 500/5	927600 500/5
Tartóoszlop Magasság 962 mm	928010 962
Tartóoszlop Magasság 200 mm	928010 200

Számítógép ház 16G Magasság 500 mm	927335 500
Fiókház, 16G, gurítható Ház magassága mm / fiókok száma 500/5	927315 500/5
24G ház fiókokkal Magasság / fiókok száma 200/1	927600 200/1
24G ház fiókokkal Magasság / fiókok száma 400/4	927600 400/4
Multifix Típushoz 300	928201 300
Billentyűzet fiók Típus 1	927341 1
Tartóoszlop Magasság 481 mm	928010 481
Fiókház, 24G, gurítható Ház magassága / fiókok száma 500/5 mm	927620 500/5
Tartóoszlop Magasság 1362 mm	928010 1362
24G ház fiókokkal Magasság / fiókok száma 300/2	927600 300/2
16G ház fiókokkal Magasság / fiókok száma 400/3	927300 400/3
Fiókház, 16G, gurítható Ház magassága mm / fiókok száma 500/4	927315 500/4
Fiókház, 16G, gurítható Ház magassága mm / fiókok száma 500/3	927315 500/3
Számítógép tartó Típus M	928753 M
16G ház fiókokkal Magasság / fiókok száma 300/3	927300 300/3
16G ház fiókokkal Magasság / fiókok száma 400/4	927300 400/4
24G ház fiókokkal Magasság / fiókok száma 300/3	927600 300/3
Fiókház, 16G, gurítható Ház magassága mm / fiókok száma 400/4	927315 400/4
16G ház fiókokkal Magasság / fiókok száma 300/2	927300 300/2