

Garant GRIDLINE

Workstation mLevel sötétszürke Eluplan munkalappal, Hossz: 2000mm**Rendelési adatok**

Rendelés száma	920002 2000
GTIN	4062406119416
Árucikk kategória	91P

Leírás**Kivitel:**

Workstation mLevel, az Ön igényeihez alkalmazkodó munkaállomás. Klasszikus manuális magasságállítás a lábérsszel 25 mm-es osztásban, rögzítőcsavarokkal, a teljes munkaállomás mozog. A pontos munkavégzési magasság skálázása az asztal belső oldalán található az egyszerű kezelhetőség érdekében.

Szín:

Lábérssz RAL 7016 antracit, **nem konfigurálható.**

Eloxált alumínium **emelőoszlop**, **nem konfigurálható.**

Oldal- és hátfal RAL 7035 világosszürke **porszórt bevonattal, konfigurálható.**

Műszaki leírás

Fokozatmentes magasságállítás	nem
Szélesség	2000 mm
Munkalap mélysége	700 mm
Munkalap hossza	2000 mm
Súly	80 kg
Munkalap anyaga	Eluplan
Munkalap burkolat	Eluplan (műanyag), (linóleum bevonat)

Mélység	800 mm
Magasságállítás elve	teljes felépítés
Munkalap felülete	A bevonat antisztatikus, nagyon kopásálló, közepesen kemény, nem színtartó
Munkalap felületének színe	sötétszürke
Munkalap vastagsága	40 mm
Modell	mLevel
Sorozat	Workstation
Kezelőpanel kijelzővel és memória funkcióval	nem
Burkolat vastagsága	2 mm
Magasságállítási tartomány (munkalap felső széle) min. – max.	750 - 1000 mm
Munkaállomás állítható magassága	750-1000 mm
Szerkezet kivitele	Acélszerkezet
Munkapad / asztal teherbírás – felületen elosztott maximális polcterhelés (fán)	250 kg
Magasságállítás kivitele	mechanikus
Lapvastagság	40 mm
Magasságkiegyenlítés	25 mm
Szín kiválasztása	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Termék fajtája	Munkaasztal

Tartozék

Tartóoszlop Magasság 962 mm	928010 962
Tartóoszlop Magasság 481 mm	928010 481
24G ház fiókokkal Magasság / fiókok száma 300/3	927600 300/3
Fiókház, 16G, gurítható Ház magassága mm / fiókok száma 400/4	927315 400/4

Multifix Típushoz 300	928201 300
Számítógép tartó Típus M	928753 M
Billentyűzet fiók Típus 1	927341 1
24G ház fiókokkal Magasság / fiókok száma 400/4	927600 400/4
16G ház fiókokkal Magasság / fiókok száma 300/3	927300 300/3
Fiókház, 16G, gurítható Ház magassága mm / fiókok száma 500/5	927315 500/5
24G ház fiókokkal Magasság / fiókok száma 500/5	927600 500/5
24G ház fiókokkal Magasság / fiókok száma 300/2	927600 300/2
Tartóoszlop Magasság 1362 mm	928010 1362
16G ház fiókokkal Magasság / fiókok száma 400/3	927300 400/3
16G ház fiókokkal Magasság / fiókok száma 400/4	927300 400/4
Számítógép ház 16G Magasság 500 mm	927335 500
Fiókház, 24G, gurítható Ház magassága / fiókok száma 500/5 mm	927620 500/5
Fiókház, 16G, gurítható Ház magassága mm / fiókok száma 500/3	927315 500/3
24G ház fiókokkal Magasság / fiókok száma 200/1	927600 200/1
16G ház fiókokkal Magasság / fiókok száma 300/2	927300 300/2
Fiókház, 16G, gurítható Ház magassága mm / fiókok száma 500/4	927315 500/4
Tartóoszlop Magasság 200 mm	928010 200