

Garant GRIDLINE

**Workstation mLevel sötétszürke Eluplan munkalappal, Hossz: 1500mm****Rendelési adatok**

Rendelés száma	920002 1500
GTIN	4062406119300
Árucikk kategória	91P

**Leírás****Kivitel:**

**Workstation mLevel**, az Ön igényeihez alkalmazkodó munkaállomás. Klasszikus manuális magasságállítás a lábéréssel 25 mm-es osztásban, rögzítőcsavarokkal, a teljes munkaállomás mozog. A pontos munkavégzési magasság skálázása az asztal belső oldalán található az egyszerű kezelhetőség érdekében.

**Szín:**

**Lábérész** RAL 7016 antracit, **nem konfigurálható.**

Eloxált alumínium **emelőoszlop**, **nem konfigurálható.**

**Oldal- és hátfal** RAL 7035 világosszürke **porszórt bevonattal, konfigurálható.**

**Műszaki leírás**

Mélység	800 mm
Burkolat vastagsága	2 mm
Modell	mLevel
Szélesség	1500 mm
Kezelőpanel kijelzővel és memória funkcióval	nem
Sorozat	Workstation
Munkalap mélysége	700 mm

Magasságállítási tartomány (munkalap felső széle) min. – max.	750 - 1000 mm
Súly	70 kg
Munkalap burkolat	Eluplan (műanyag), (linóleum bevonat)
Fokozatmentes magasságállítás	nem
Munkalap felülete	A bevonat antisztatikus, nagyon kopásálló, közepesen kemény, nem szinttartó
Munkalap felületének színe	sötétszürke
Munkalap hossza	1500 mm
Munkalap vastagsága	40 mm
Munkalap anyaga	Eluplan
Magasságállítás elve	teljes felépítés
Munkaállomás állítható magassága	750-1000 mm
Szerkezet kivitele	Acélszerkezet
Munkapad / asztal teherbírás – felületen elosztott maximális polcterhelés (fán)	250 kg
Magasságállítás kivitele	mechanikus
Lapvastagság	40 mm
Magasságkiegyenlítés	25 mm
Szín kiválasztása	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Termék fajtája	Munkaasztal

## Tartozék

Rakodópolec 810 mm hasznos mélységhez Típushoz 1500	920211 1500
Kanban alapvázmLevel-hez és eLevel+-hoz Mélység 400 mm	920201 400
Görgőpálya pár Típus 1	920212 1

Fiókház, 16G, gurítható Ház magassága mm / fiókok száma 500/4	927315 500/4
16G ház fiókokkal Magasság / fiókok száma 300/2	927300 300/2
24G ház fiókokkal Magasság / fiókok száma 200/1	927600 200/1
Fiókház, 16G, gurítható Ház magassága mm / fiókok száma 400/4	927315 400/4
Tartóoszlop Magasság 962 mm	928010 962
24G ház fiókokkal Magasság / fiókok száma 400/4	927600 400/4
24G ház fiókokkal Magasság / fiókok száma 300/2	927600 300/2
24G ház fiókokkal Magasság / fiókok száma 500/5	927600 500/5
Számítógép ház 16G Magasság 500 mm	927335 500
Tartóoszlop Magasság 200 mm	928010 200
Számítógép tartó Típus M	928753 M
Multifix Típushoz 300	928201 300
24G ház fiókokkal Magasság / fiókok száma 300/3	927600 300/3
Billentyűzet fiók Típus 1	927341 1
16G ház fiókokkal Magasság / fiókok száma 400/3	927300 400/3
16G ház fiókokkal Magasság / fiókok száma 300/3	927300 300/3
Tartóoszlop Magasság 481 mm	928010 481
Tartóoszlop Magasság 1362 mm	928010 1362
Fiókház, 24G, gurítható Ház magassága / fiókok száma 500/5 mm	927620 500/5
Fiókház, 16G, gurítható Ház magassága mm / fiókok száma 500/5	927315 500/5
16G ház fiókokkal Magasság / fiókok száma 400/4	927300 400/4
Fiókház, 16G, gurítható Ház magassága mm / fiókok száma 500/3	927315 500/3