

Garant GRIDLINE

**Workstation eLevel sötétszürke Eluplan munkalappal, Hossz: 1500mm****Rendelési adatok**

Rendelés száma	920012 1500
GTIN	4062406119461
Árucikk kategória	91P

**Leírás****Kivitel:**

**Workstation eLevel** – elektromos fokozatmentes magasságállítás. Magasságállítás elektronikus kezelőpanellel. Kezelőpanel kijelzővel és memória funkcióval. A megnyomásával a **teljes munkaállomás magassága** változik.

**Szín:**

**Lábrész** RAL 7016 antracit, **nem konfigurálható.**

Eloxált alumínium **emelőoszlop, nem konfigurálható.**

**Oldal- és hátfal** RAL 7035 világosszürke **porszórt bevonattal, konfigurálható.**

**Figyelem:**

- **A munkalap alá csavarozható házak használata esetén kérjük, vegye figyelembe, hogy a ház maximális magassága nem lehet nagyobb mint 500 mm.**
- **Figyelem: Egymás melletti felállításnál kérjük, használja a 920350 sz. oldallemezt (becsípődés ellen).**

A .../2-es méretek alternatív emelőegységgel vannak felszerelve. A műszaki adatok hasonlóak az eddigi emelőegységekhez, kisebb eltérésekkel. A kezelőpanel ezeknél a méreteknél megjelenésében eltér, de funkcionálisan ugyanaz.

**Műszaki leírás**

Kezelőpanel kijelzővel és memória funkcióval	igen
Mélység	800 mm
Sorozat	Workstation

Munkalap vastagsága	40 mm
Munkalap mélysége	700 mm
Munkalap anyaga	Eluplan
Munkalap felületének színe	sötétszürke
Munkalap felülete	A bevonat antisztatikus, nagyon kopásálló, közepesen kemény, nem színtartó
Magasságállítási tartomány (munkalap felső széle) min. – max.	700 - 1000 mm
Fokozatmentes magasságállítás	igen
Burkolat vastagsága	2 mm
Súly	80 kg
Modell	eLevel-hez
Munkalap hossza	1500 mm
Szélesség	1500 mm
Magasságállítás elve	teljes felépítés
Munkalap burkolat	Eluplan (műanyag), (linóleum bevonat)
Bemenet csatlakozó típus	F
Névleges feszültség	250 V
Munkaállomás állítható magassága	700-1000 mm
Szerkezet kivitele	Acélszerkezet
Munkapad / asztal teherbírás – felületen elosztott maximális polcterhelés (fán)	250 kg
Magasságállítás kivitele	Elektromos
Lapvastagság	40 mm
Magasságkiegyenlítés	25 mm
Szín kiválasztása	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Termék fajtája	Munkaasztal

## Tartozék

Oldallemez Workstation mélység 800 mm	920350 800
Számítógép ház 16G Magasság 500 mm	927335 500
Fiókház, 16G, gurítható Ház magassága mm / fiókok száma 400/4	927315 400/4
Tartóoszlop Magasság 481 mm	928010 481
Tartóoszlop Magasság 200 mm	928010 200
16G ház fiókokkal Magasság / fiókok száma 300/2	927300 300/2
Fiókház, 16G, gurítható Ház magassága mm / fiókok száma 500/5	927315 500/5
24G ház fiókokkal Magasság / fiókok száma 400/4	927600 400/4
16G ház fiókokkal Magasság / fiókok száma 400/3	927300 400/3
Tartóoszlop Magasság 962 mm	928010 962
24G ház fiókokkal Magasság / fiókok száma 300/3	927600 300/3
24G ház fiókokkal Magasság / fiókok száma 500/5	927600 500/5
Billentyűzet fiók Típus 1	927341 1
Fiókház, 24G, gurítható Ház magassága / fiókok száma 500/5 mm	927620 500/5
Számítógép tartó Típus M	928753 M
16G ház fiókokkal Magasság / fiókok száma 300/3	927300 300/3
Fiókház, 16G, gurítható Ház magassága mm / fiókok száma 500/3	927315 500/3
Tartóoszlop Magasság 1362 mm	928010 1362
24G ház fiókokkal Magasság / fiókok száma 300/2	927600 300/2
Fiókház, 16G, gurítható Ház magassága mm / fiókok száma 500/4	927315 500/4
16G ház fiókokkal Magasság / fiókok száma 400/4	927300 400/4
Multifix Típushoz 300	928201 300
24G ház fiókokkal Magasság / fiókok száma 200/1	927600 200/1