

Garant GRIDLINE

**Workstation eLevel Eterlux lappal, világos, Hossz: 1000mm****Rendelési adatok**

Rendelés száma	920014 1000
GTIN	4062406119485
Árucikk kategória	91P

**Leírás****Kivitel:**

**Workstation eLevel** – elektromos fokozatmentes magasságállítás. Magasságállítás elektronikus kezelőpanellel. Kezelőpanel kijelzővel és memória funkcióval. A megnyomásával a **teljes munkaállomás magassága** változik.

**Szín:**

**Lábrész** RAL 7016 antracit, **nem konfigurálható.**

Eloxált alumínium **emelőoszlop, nem konfigurálható.**

**Oldal- és hátfal** RAL 7035 világosszürke **porszórt bevonattal, konfigurálható.**

**Figyelem:**

- **A munkalap alá csavarozható házak használata esetén kérjük, vegye figyelembe, hogy a ház maximális magassága nem lehet nagyobb mint 500 mm.**
- **Figyelem: Egymás melletti felállításnál kérjük, használja a 920350 sz. oldallemezt (becsípődés ellen).**

A .../2-es méretek alternatív emelőegységgel vannak felszerelve. A műszaki adatok hasonlóak az eddigi emelőegységekhez, kisebb eltérésekkel. A kezelőpanel ezeknél a méreteknél megjelenésében eltér, de funkcionálisan ugyanaz.

**Műszaki leírás**

Munkalap felülete	A bevonat nagyon karc- és hőálló
Munkalap anyaga	Eterlux
Mélység	800 mm

Magasságállítás elve	teljes felépítés
Munkalap felületének színe	Világosszürke
Munkalap hossza	1000 mm
Sorozat	Workstation
Szélesség	1000 mm
Fokozatmentes magasságállítás	igen
Kezelőpanel kijelzővel és memória funkcióval	igen
Súly	70 kg
Munkalap mélysége	700 mm
Munkalap vastagsága	40 mm
Magasságállítási tartomány (munkalap felső széle) min. – max.	700 - 1000 mm
Burkolat vastagsága	2,7 mm
Munkalap burkolat	Eterlux (melamin / fenolgyanta)
Modell	eLevel-hez
Bemenet csatlakozó típus	F
Névleges feszültség	250 V
Munkaállomás állítható magassága	700-1000 mm
Szerkezet kivitele	Acélszerkezet
Munkapad / asztal teherbírás – felületen elosztott maximális polcterhelés (fán)	250 kg
Magasságállítás kivitele	Elektromos
Lapvastagság	40 mm
Magasságkiegyenlítés	25 mm
Szín kiválasztása	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Termék fajtája	Munkaasztal

## Tartozék

Számítógép ház 16G Magasság 500 mm	927335 500
Fiókház, 24G, gurítható Ház magassága / fiókok száma 500/5 mm	927620 500/5
Oldallemez Workstation mélység 800 mm	920350 800
16G ház fiókokkal Magasság / fiókok száma 300/3	927300 300/3
Multifix Típushoz 300	928201 300
Tartóoszlop Magasság 200 mm	928010 200
16G ház fiókokkal Magasság / fiókok száma 300/2	927300 300/2
24G ház fiókokkal Magasság / fiókok száma 300/2	927600 300/2
Fiókház, 16G, gurítható Ház magassága mm / fiókok száma 400/4	927315 400/4
Tartóoszlop Magasság 962 mm	928010 962
24G ház fiókokkal Magasság / fiókok száma 200/1	927600 200/1
Tartóoszlop Magasság 481 mm	928010 481
Tartóoszlop Magasság 1362 mm	928010 1362
16G ház fiókokkal Magasság / fiókok száma 400/4	927300 400/4
Fiókház, 16G, gurítható Ház magassága mm / fiókok száma 500/3	927315 500/3
24G ház fiókokkal Magasság / fiókok száma 400/4	927600 400/4
Számítógép tartó Típus M	928753 M
Fiókház, 16G, gurítható Ház magassága mm / fiókok száma 500/4	927315 500/4
24G ház fiókokkal Magasság / fiókok száma 300/3	927600 300/3
Billentyűzet fiók Típus 1	927341 1
16G ház fiókokkal Magasság / fiókok száma 400/3	927300 400/3
Fiókház, 16G, gurítható Ház magassága mm / fiókok száma 500/5	927315 500/5
24G ház fiókokkal Magasság / fiókok száma 500/5	927600 500/5