

Garant GRIDLINE

**Workstation mLevel Eterlux lappal, világos, Hossz: 2000mm****Rendelési adatok**

Rendelés száma	920004 2000
GTIN	4062406119447
Árucikk kategória	91P

**Leírás****Kivitel:**

**Workstation mLevel**, az Ön igényeihez alkalmazkodó munkaállomás. Klasszikus manuális magasságállítás a lábrésszel 25 mm-es osztásban, rögzítőcsavarokkal, a teljes munkaállomás mozog. A pontos munkavégzési magasság skálázása az asztal belső oldalán található az egyszerű kezelhetőség érdekében.

**Szín:**

**Lábrész** RAL 7016 antracit, **nem konfigurálható.**

Eloxált alumínium **emelőoszlop**, **nem konfigurálható.**

**Oldal- és hátfal** RAL 7035 világosszürke **porszórt bevonattal, konfigurálható.**

**Műszaki leírás**

Munkalap mélysége	700 mm
Modell	mLevel
Magasságállítás elve	teljes felépítés
Munkalap burkolat	Eterlux (melamin / fenolgyanta)
Munkalap felületének színe	Világosszürke
Kezelőpanel kijelzővel és memória funkcióval	nem
Súly	80 kg
Fokozatmentes magasságállítás	nem

Munkalap hossza	2000 mm
Burkolat vastagsága	2,7 mm
Sorozat	Workstation
Munkalap anyaga	Eterlux
Szélesség	2000 mm
Mélység	800 mm
Munkalap felülete	A bevonat nagyon karc- és hőálló
Magasságállítási tartomány (munkalap felső széle) min. – max.	750 - 1000 mm
Munkalap vastagsága	40 mm
Munkaállomás állítható magassága	750-1000 mm
Szerkezet kivitele	Acélszerkezet
Munkapad / asztal teherbírás – felületen elosztott maximális polcterhelés (fán)	250 kg
Magasságállítás kivitele	mechanikus
Lapvastagság	40 mm
Magasságkiegyenlítés	25 mm
Szín kiválasztása	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Termék fajtája	Munkaasztal

## Tartozék

16G ház fiókokkal Magasság / fiókok száma 300/3	927300 300/3
Számítógép tartó Típus M	928753 M
Billentyűzet fiók Típus 1	927341 1
Fiókház, 24G, gurítható Ház magassága / fiókok száma 500/5 mm	927620 500/5
24G ház fiókokkal Magasság / fiókok száma 300/3	927600 300/3
Tartóoszlop Magasság 962 mm	928010 962

Tartóoszlop Magasság 481 mm	928010 481
Tartóoszlop Magasság 1362 mm	928010 1362
16G ház fiókokkal Magasság / fiókok száma 400/3	927300 400/3
Fiókház, 16G, gurítható Ház magassága mm / fiókok száma 500/4	927315 500/4
16G ház fiókokkal Magasság / fiókok száma 300/2	927300 300/2
24G ház fiókokkal Magasság / fiókok száma 500/5	927600 500/5
24G ház fiókokkal Magasság / fiókok száma 200/1	927600 200/1
Multifix Típushoz 300	928201 300
Fiókház, 16G, gurítható Ház magassága mm / fiókok száma 500/5	927315 500/5
Tartóoszlop Magasság 200 mm	928010 200
24G ház fiókokkal Magasság / fiókok száma 300/2	927600 300/2
16G ház fiókokkal Magasság / fiókok száma 400/4	927300 400/4
Fiókház, 16G, gurítható Ház magassága mm / fiókok száma 400/4	927315 400/4
24G ház fiókokkal Magasság / fiókok száma 400/4	927600 400/4
Számítógép ház 16G Magasság 500 mm	927335 500
Fiókház, 16G, gurítható Ház magassága mm / fiókok száma 500/3	927315 500/3