

Garant GRIDLINE

**Workstation eLevel+ sötétszürke Eluplan munkalappal, Hossz: 1500mm****Rendelési adatok**

Rendelés száma	920022 1500
GTIN	4062406119522
Árucikk kategória	91P

**Leírás****Kivitel:**

**Workstation eLevel+** elektromos fokozatmentes magasságállítással. Magasságállítás elektronikus kezelőpanellel. Kezelőpanel kijelzővel és memória funkcióval. A megnyomásával változik a munkaállomás magassága.

**Szín:**

**Lábrész** RAL 7016 antracit, **nem konfigurálható.**

Eloxált alumínium **emelőoszlop, nem konfigurálható.**

**Oldal- és hátfal** RAL 7035 világosszürke **porszórt bevonattal, konfigurálható.**

**Figyelem:**

- **A munkalap alá csavarozható házak használata esetén kérjük, vegye figyelembe, hogy a ház maximális magassága nem lehet nagyobb mint 500 mm.**
- **Figyelem: Egymás melletti felállításkor kérjük, használja a 920350 sz. oldallemezt (becsípődés ellen).**

A .../2-es méretek alternatív emelőegységgel vannak felszerelve. A műszaki adatok hasonlóak az eddigi emelőegységekhez, kisebb eltérésekkel. A kezelőpanel ezeknél a méreteknél megjelenésében eltér, de funkcionálisan ugyanaz.

**Műszaki leírás**

Kezelőpanel kijelzővel és memória funkcióval	igen
Burkolat vastagsága	2 mm

Magasságállítás elve	csak munkalappal
Súly	90 kg
Mélység	800 mm
Munkalap mélysége	700 mm
Munkalap anyaga	Eluplan
Szélesség	1500 mm
Magasságállítási tartomány (munkalap felső széle) min. – max.	700 - 1000 mm
Munkalap hossza	1500 mm
Fokozatmentes magasságállítás	igen
Munkalap felületének színe	sötétszürke
Munkalap burkolat	Eluplan (műanyag), (linóleum bevonat)
Sorozat	Workstation
Magasság hátfallal	1000 mm
Munkalap vastagsága	40 mm
Modell	eLevel+
Munkalap felülete	A bevonat antisztatikus, nagyon kopásálló, közepesen kemény, nem színtartó
Bemenet csatlakozó típus	F
Névleges feszültség	250 V
Munkaállomás állítható magassága	700-1000 mm
Szerkezet kivitele	Acélszerkezet
Munkapad / asztal teherbírás – felületen elosztott maximális polcterhelés (fán)	250 kg
Magasságállítás kivitele	Elektromos
Lapvastagság	40 mm
Magasságkiegyenlítés	25 mm
Szín kiválasztása	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003

Termék fajtája

Munkaasztal

## Tartozék

24G ház fiókokkal Magasság / fiókok száma 500/5	927600 500/5
Tartóoszlop Magasság 962 mm	928010 962
Multifix Típushoz 300	928201 300
24G ház fiókokkal Magasság / fiókok száma 400/4	927600 400/4
Fiókház, 16G, gurítható Ház magassága mm / fiókok száma 400/4	927315 400/4
24G ház fiókokkal Magasság / fiókok száma 300/3	927600 300/3
Tartóoszlop Magasság 481 mm	928010 481
Fiókház, 16G, gurítható Ház magassága mm / fiókok száma 500/5	927315 500/5
Számítógép ház 16G Magasság 500 mm	927335 500
16G ház fiókokkal Magasság / fiókok száma 300/2	927300 300/2
Fiókház, 16G, gurítható Ház magassága mm / fiókok száma 500/4	927315 500/4
24G ház fiókokkal Magasság / fiókok száma 300/2	927600 300/2
Oldallemez Workstation mélység 800 mm	920350 800
16G ház fiókokkal Magasság / fiókok száma 300/3	927300 300/3
Tartóoszlop Magasság 200 mm	928010 200
Tartóoszlop Magasság 1362 mm	928010 1362
Számítógép tartó Típus M	928753 M
Fiókház, 16G, gurítható Ház magassága mm / fiókok száma 500/3	927315 500/3
16G ház fiókokkal Magasság / fiókok száma 400/4	927300 400/4
Billentyűzet fiók Típus 1	927341 1
24G ház fiókokkal Magasság / fiókok száma 200/1	927600 200/1
	927620 500/5

Fiókház, 24G, gurítható Ház magassága / fiókok száma  
500/5 mm

16G ház fiókokkal Magasság / fiókok száma 400/3

927300 400/3