

Garant GRIDLINE

Workstation mLevel Eterlux lappal, világos, Hossz: 1000mm**Rendelési adatok**

Rendelés száma	920004 1000
GTIN	4062406119423
Árucikk kategória	91P

Leírás**Kivitel:**

Workstation mLevel, az Ön igényeihez alkalmazkodó munkaállomás. Klasszikus manuális magasságállítás a lábérsszel 25 mm-es osztásban, rögzítőcsavarokkal, a teljes munkaállomás mozog. A pontos munkavégzési magasság skálázása az asztal belső oldalán található az egyszerű kezelhetőség érdekében.

Szín:

Lábérssz RAL 7016 antracit, **nem konfigurálható.**

Eloxált alumínium **emelőoszlop**, **nem konfigurálható.**

Oldal- és hátfal RAL 7035 világosszürke **porszórt bevonattal, konfigurálható.**

Műszaki leírás

Burkolat vastagsága	2,7 mm
Magasságállítás elve	teljes felépítés
Munkalap felületének színe	Világosszürke
Munkalap felülete	A bevonat nagyon karc- és hőálló
Sorozat	Workstation
Munkalap anyaga	Eterlux
Munkalap vastagsága	40 mm
Munkalap hossza	1000 mm

Fokozatmentes magasságállítás	nem
Kezelőpanel kijelzővel és memória funkcióval	nem
Súly	60 kg
Szélesség	1000 mm
Magasságállítási tartomány (munkalap felső széle) min. – max.	750 - 1000 mm
Munkalap mélysége	700 mm
Munkalap burkolat	Eterlux (melamin / fenolgyanta)
Modell	mLevel
Mélység	800 mm
Munkaállomás állítható magassága	750-1000 mm
Szerkezet kivitele	Acélszerkezet
Munkapad / asztal teherbírás – felületen elosztott maximális polcterhelés (fán)	250 kg
Magasságállítás kivitele	mechanikus
Lapvastagság	40 mm
Magasságkiegyenlítés	25 mm
Szín kiválasztása	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Termék fajtája	Munkaasztal

Tartozék

Kanban alapvázmLevel-hez és eLevel+-hoz Mélység 400 mm	920201 400
Görgőpálya pár Típus 1	920212 1
Rakodópolc 810 mm hasznos mélységhez Típushoz 1000	920211 1000
Multifix Típushoz 300	928201 300
Tartóoszlop Magasság 962 mm	928010 962
24G ház fiókokkal Magasság / fiókok száma 300/3	927600 300/3

Számítógép tartó Típus M	928753 M
16G ház fiókokkal Magasság / fiókok száma 400/4	927300 400/4
Fiókház, 24G, gurítható Ház magassága / fiókok száma 500/5 mm	927620 500/5
Tartóoszlop Magasság 200 mm	928010 200
24G ház fiókokkal Magasság / fiókok száma 200/1	927600 200/1
Számítógép ház 16G Magasság 500 mm	927335 500
Billentyűzet fiók Típus 1	927341 1
24G ház fiókokkal Magasság / fiókok száma 300/2	927600 300/2
Tartóoszlop Magasság 481 mm	928010 481
Fiókház, 16G, gurítható Ház magassága mm / fiókok száma 400/4	927315 400/4
Tartóoszlop Magasság 1362 mm	928010 1362
Fiókház, 16G, gurítható Ház magassága mm / fiókok száma 500/5	927315 500/5
Fiókház, 16G, gurítható Ház magassága mm / fiókok száma 500/3	927315 500/3
16G ház fiókokkal Magasság / fiókok száma 300/3	927300 300/3
16G ház fiókokkal Magasság / fiókok száma 400/3	927300 400/3
24G ház fiókokkal Magasság / fiókok száma 400/4	927600 400/4
16G ház fiókokkal Magasság / fiókok száma 300/2	927300 300/2
Fiókház, 16G, gurítható Ház magassága mm / fiókok száma 500/4	927315 500/4
24G ház fiókokkal Magasság / fiókok száma 500/5	927600 500/5