

Garant GRIDLINE

Sarok munkaállomás lábazattal Eterlux lappal, világos, Munkalap hossza: 1000mm**Rendelési adatok**

Rendelés száma	920102 1000
GTIN	4062406119584
Árucikk kategória	91P

Leírás**Kivitel:**

Sarok munkaállomás Workstation-höz. Magasságállítás a lábérsszel 25 mm-es osztásban, rögzítőcsavarokkal. Acéllemezből és négyszög zártszelvényből készült lábazattal, teherbírás **250 kg**.

Alkalmazható:

Workstation mLevel, eLevel, eLevel+. A sarok munkaállomás elektromos magasságállítása nem lehetséges.

Szín:

Lábrész RAL 7016 antracit (nem konfigurálható), **oldal- és hátfalak** RAL 7035 világosszürke **porszórt bevonattal**.

Figyelem:

A sarok munkaállomásnak a Workstation eLevel vagy eLevel+ verziókkal való kombinálásakor kötelező oldallemezek használata Workstation-ön.

Műszaki leírás

Munkalap felületének színe	Világosszürke
Mélység	800 mm
Szélesség	1100 mm

Munkalap hossza	1000 mm
Burkolat vastagsága	2,7 mm
Magasságállítási tartomány (munkalap felső széle) min. – max.	750 - 1000 mm
Munkalap vastagsága	40 mm
Munkalap burkolat	Eterlux (melamin / fenolgyanta)
Munkalap felülete	A bevonat nagyon karc- és hőálló
Kezelőpanel kijelzővel és memória funkcióval	nem
Végződés munkalap mélységben	700 mm
Fokozatmentes magasságállítás	nem
Munkalap anyaga	ST fa mag Eterlux bevonattal
Súly	80 kg
Munkalap mélysége	1000 mm
Magasságállítás elve	teljes felépítés
Sorozat	Workstation
Szerkezet kivitele	Acélszerkezet
Munkaállomás állítható magassága	750-1000 mm
Munkapad / asztal teherbírás – felületen elosztott maximális polcterhelés (fán)	250 kg
Magasságállítás kivitele	mechanikus
Lapvastagság	40 mm
Magasságkiegyenlítés	25 mm
Magasságállítás osztása	25 mm
Szín kiválasztása	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Termék fajtája	Sarok munkaállomás