

Garant GRIDLINE

**Kanban alapváz mLevel-hez és eLevel+-hoz, Mélység: 400mm****Rendelési adatok**

Rendelés száma	920201 400
GTIN	4062406119645
Árucikk kategória	91P

**Leírás****Kivitel:**

Robusztus acélszelvény szerkezet. Menetes perselyek **100-mm-es osztásban** a 920211 sz. rakodópolcokhoz.

**Felhasználás:**

Állandó anyagáramlás a munkaállomásnál. Felhelyezett tárolódobozok automatikus követéséhez.

**Alkalmazható:**

1000-es és 1500-as méretű munkaállomásokhoz.

A 920002, 920004, 920006 sz. mLevel és 920022, 920024, 920026 sz. eLevel+ munkaállomásokhoz.

**Szín:**

RAL 7035 világosszürke **porszórt bevonattal**.

**Műszaki leírás**

Mélység	400 mm
Magasság a munkalaptól	920 mm
Teherbírási	250 kg

Súly	20 kg
Rakópolcok maximálisan lehetséges száma	6 × 920211 sz.
Szerkezet kivitele	Acélszerkezet
Magasságkiegyenlítés	25 mm
Szín kiválasztása	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Termék fajtája	Kanban alapmodul