

Garant GRIDLINE

Kanban alapváz eLevel-hez, Mélység: 400mm**Rendelési adatok**

Rendelés száma	920202 400
GTIN	4062406119652
Árucikk kategória	91P

Leírás**Kivitel:**

Robusztus acélszelvény szerkezet. Menetes perselyek **100-mm-es osztásban** a 920211 sz. rakodópalcokhoz.

Fokozatmentes elektromos magasságállítás a Workstation eLevel munkaállomáshoz való adaptációhoz. A munkaállomás kezelőpaneljéhez saját emelőegységgel kapcsolódik.

Felhasználás:

Állandó anyagáramlás a munkaállomásnál. Felhelyezett tárolódobozok automatikus követéséhez.

Alkalmazható:

1000-es és 1500-as méretű munkaállomásokhoz.

Workstation eLevel 920012, 920014, 920016 sz.

Szín:

RAL 7035 világosszürke **porszórt bevonattal**.

Figyelem:

egy kiegészítő termék, amely új megrendelés esetén egy 920012, 920014 és 920016 sz. 1000 és 1500 méretű Workstation eLevel munkaállomással együtt rendelhető.

Műszaki leírás

Mélység	400 mm
Rakópolcok maximálisan lehetséges száma	6 × 920211 sz.
Súly	66,6 kg
Magasság a munkalaptól	700 - 1000 mm
Teherbírás	250 kg
Szerkezet kivitele	Acélszerkezet
Magasságkiegyenlítés	25 mm
Szín kiválasztása	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Termék fajtája	Kanban alapmodul