

Garant GRIDLINE

**Rakodópolec 810 mm hasznos mélységhez, Típushoz: 1000****Rendelési adatok**

Rendelés száma	920211 1000
GTIN	4062406119669
Árucikk kategória	91P

**Leírás****Kivitel:**

Robusztus acéllemezből. 50 mm-es osztásban állítható, akár 40°-os dőlés lehetséges.

**Szín:**

RAL 7035 világosszürke **porszórt bevonattal.**

**Műszaki leírás**

Súly	7 kg
Beépítési magasság	100 mm
Dőlésszög	40 fok
Típushoz	1000 mm
Mélység	810 mm
Szélesség	920 mm
Anyagvastagság	1 mm
Polclap teherbírás / felületen elosztott maximális polcterhelés (fémen)	50 kg
Szín kiválasztása	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Termék fajtája	Polclap

## Tartozék

Görgőpálya pár Típus 1

920212 1