

Garant GRIDLINE

**Rakodópolec 810 mm hasznos mélységhez, Típushoz: 1500****Rendelési adatok**

Rendelés száma	920211 1500
GTIN	4062406119676
Árucikk kategória	91P

**Leírás****Kivitel:**

Robusztus acéllemezből. 50 mm-es osztásban állítható, akár 40°-os dőlés lehetséges.

**Szín:**

RAL 7035 világosszürke **porszórt bevonattal.**

**Műszaki leírás**

Dőlésszög	40 fok
Szélesség	1420 mm
Beépítési magasság	100 mm
Mélység	810 mm
Típushoz	1500 mm
Súly	11 kg
Anyagvastagság	1 mm
Polclap teherbírás / felületen elosztott maximális polcterhelés (fémen)	50 kg
Szín kiválasztása	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Termék fajtája	Polclap

## Tartozék

Görgőpálya pár Típus 1

920212 1