

**Kisméretű turbómaró Z7 – közepes, keresztfogazással, HM, Típus: C0613****Rendelési adatok**

Rendelés száma	546910 C0613
GTIN	4045197724229
Árucikk kategória	52D

**Leírás****Kivitel:**

A **HOLEX** turbómarók nagyon szívós, nagy teljesítményű keményfém minőségűből készülnek kizárólag a legmodernebb CNC-gépeken maximális vágóél stabilitással. A szár acélból készül, ha a fej átmérője nagyobb, mint a szár átmérője, egyébként szintén keményféműből készül.

Keményfém turbómaró, szár Ø 3 mm.

**Felhasználás:**

Mind kézi, mind automata gépi felhasználásra alkalmas, szinte minden anyaghoz. Sorjázáshoz, élettöréshez, öntvénytisztításhoz, hegesztési varrat és felületi megmunkáláshoz.

**Műszaki leírás**

Teljes hossz	44 mm
Fej Ø	6,3 mm
Fogazás típusa	keresztfogazású
Fogazás finomsági foka	Közepes
Alak leírása	Legömbölyített henger
Alak	C0613
Fogazás rövid jelölése	Z7
Szár Ø	3 mm
Fejhossz	12,7 mm
Sorozat	Z7 fogazás
Szerszámananyag	HM

Termék fajtája

Turbómaró

**Felhasználói adatok**

	<b>Felhasználás</b>	<b>V<sub>c</sub></b>	<b>ISO kód</b>
Acél < 900 N/mm <sup>2</sup>	alkalmas		
Acél < 1400 N/mm <sup>2</sup>	alkalmas		
Acél < 55 HRC	alkalmas		
Acél < 60 HRC	alkalmas		
INOX	feltételesen alkalmas		
Ti	feltételesen alkalmas		
GG(G)	alkalmas		
Uni	alkalmas		