


Garant**Elektromosan állítható magasságú munkaállomás Teherbírás max. 350 / 300 kg Eluplan lap, sötét, Típus: 1500****Rendelési adatok**

Rendelés száma	920306 1500
GTIN	4062406119799
Árucikk kategória	9GG

Leírás**Kivitel:**

Alap váz emelőegységgel, a stabilizáláshoz hátul és oldalt keresztmerevítőkkel. 50mm vastag sötét Eluplan lap. Munkaasztal oldallemez **nélkül**; sorban nem állítható fel.

Szín:

Fekete állítható magasságú lábak, RAL 7016 antracit **porszórt bevonatú** keresztmerevítők.

Ajánlás:

Könnyű ülő és álló szerelési munkákhoz.

Figyelem:

A maximális teherbírás miatt csak gurítható ház használható. Kerülje ház felszerelését a munkalap alá. A további felszerelt elemek ennek megfelelően csökkentik a teherbírást. Szállítás teljesen összeszerelve.

Műszaki leírás

Munkalap vastagsága	50 mm
Kezelőpanel kijelzővel és memória funkcióval	igen
Mélység	750 mm
Szélesség	1500 mm
Magasságállítási tartomány (munkalap felső széle) min. – max.	610 - 1200 mm

Teherbírás tartós terhelés esetén	350 kg
Súly	89 kg
Munkalap hossza	1500 mm
Munkalap anyaga	Eluplan sötét
Max. teherbírás	350 kg
Munkalap mélysége	750 mm
Emelési sebesség	22 mm/s
Munkapad / asztal teherbírás – felületen elosztott maximális polcterhelés (fán)	350 kg
Névleges feszültség	250 V
Bemenet csatlakozó típus	F
Anyagvastagság	1 mm
Magasságállítás kivitele	Elektromos
Lapvastagság	50 mm
Termék fajtája	Munkaasztal