

HOLEX**Kisméretű turbómaró Z7 – közepes, keresztfogazással, HM, Típus: E0610****Rendelési adatok**

Rendelés száma	546910 E0610
GTIN	4045197724274
Árucikk kategória	52D

Leírás**Kivitel:**

A **HOLEX** turbómarók nagyon szívós, nagy teljesítményű keményfém minőségűből készülnek kizárólag a legmodernebb CNC-gépeken maximális vágóél stabilitással. A szár acélból készül, ha a fej átmérője nagyobb, mint a szár átmérője, egyébként szintén keményféműből készül.

Keményfém turbómaró, szár Ø 3 mm.

Felhasználás:

Mind kézi, mind automata gépi felhasználásra alkalmas, szinte minden anyaghoz. Sorjázáshoz, élettöréshez, öntvénytisztításhoz, hegesztési varrat és felületi megmunkáláshoz.

Műszaki leírás

Fogazás rövid jelölése	Z7
Alak	E0610
Alak leírása	Csepp
Fogazás típusa	keresztfogazású
Fej Ø	6,3 mm
Fogazás finomsági foka	Közepes
Teljes hossz	42 mm
Szár Ø	3 mm
Fejhossz	9,5 mm
Sorozat	Z7 fogazás
Szerszámanyag	HM

Termék fajtája

Turbómaró

Felhasználói adatok

	Felhasználás	V_c	ISO kód
Acél < 900 N/mm ²	alkalmas		
Acél < 1400 N/mm ²	alkalmas		
Acél < 55 HRC	alkalmas		
Acél < 60 HRC	alkalmas		
INOX	feltételesen alkalmas		
Ti	feltételesen alkalmas		
GG(G)	alkalmas		
Uni	alkalmas		