



Védősisak EuroGuard, Szín: YELLOW



Rendelési adatok

| | |
|-------------------|---------------|
| Rendelés száma | 097802 YELLOW |
| GTIN | 4017765057466 |
| Árucikk kategória | 09K |

Leírás

Kivitel:

Könnyű biztonsági sisak nagy sűrűségű polietilénből, a duplafalú belső profilnak köszönhetően **nagyobb oldalmerevséggel**. Jól használható szabadtéren és **-20 °C-ig** alacsony hőmérsékleten. A **nagy homloklapfelület** 5 x 5 cm-es feliratozható felületet kínál. **Szabályozható oldalsó szellőzővel**.

- **6 pontos hevederpánt, állítható magasságú**
- **30 mm Euro-Slot rögzítő**
- **Öko bőr izzadság felszívó pánt**
- **Egyenes alak csapadékelvezetővel**
- **Forgózár**

Felhasználás:

Építőipar, magas- és mélyépítés.

Szabvány:

DIN EN 397

Alkalmazható:

Fülvédő 097753; 097756 sz.

Sisakhéj anyaga: HDPE

Bőségállítás: Forgózár

Méret: 53 - 61 cm

Súly: 340 g

Műszaki leírás

| | |
|-----------------|------------|
| Bőségállítás | Forgózár |
| Méret | 53 - 61 cm |
| Súly | 340 g |
| Hidegállóság | -20-ig °C |
| Festék | YELLOW |
| Sisakhéj anyaga | HDPE |
| Termék fajtája | Védősisak |

Tartozék

| | |
|---|---------------|
| Fülvédő Peltor™ Optime™ sisakos kivitel Típus 1 | 097753 1 |
| Fülvédő Peltor™ Optime™ sisakos kivitel Típus 3 | 097753 3 |
| Fülvédő Peltor™ Optime™ sisakos kivitel Típus 2 | 097753 2 |
| Fülvédő Típus HELMET | 097795 HELMET |