



Védősisak EuroGuard, Szín: WHITE



Rendelési adatok

Rendelés száma	097802 WHITE
GTIN	4017765057442
Árucikk kategória	09K

Leírás

Kivitel:

Könnyű biztonsági sisak nagy sűrűségű polietilénből, a duplafalú belső profilnak köszönhetően **nagyobb oldalmerevséggel**. Jól használható szabadtéren és **-20 °C-ig** alacsony hőmérsékleten. A **nagy homlokfelület** 5 x 5 cm-es feliratozható felületet kínál. **Szabályozható oldalsó szellőzővel**.

- **6 pontos hevederpánt, állítható magasságú**
- **30 mm Euro-Slot rögzítő**
- **Öko bőr izzadság felszívó pánt**
- **Egyenes alak csapadékelvezetővel**
- **Forgózár**

Felhasználás:

Építőipar, magas- és mélyépítés.

Szabvány:

DIN EN 397

Alkalmazható:

Fülvédő 097753; 097756 sz.

Sisakhéj anyaga: HDPE

Bőségállítás: Forgózár

Méret: 53 - 61 cm

Súly: 340 g

Műszaki leírás

Festék	WHITE
Bőségállítás	Forgózár
Hidegállóság	-20-ig °C
Súly	340 g
Méret	53 - 61 cm
Sisakhéj anyaga	HDPE
Termék fajtája	Védősisak

Tartozék

Fülvédő Peltor™ Optime™ sisakos kivitel Típus 1	097753 1
Fülvédő Peltor™ Optime™ sisakos kivitel Típus 2	097753 2
Fülvédő Peltor™ Optime™ sisakos kivitel Típus 3	097753 3
Fülvédő Típus HELMET	097795 HELMET