

Garant**Gyémánt csapos köszörű galvanikus D126, D, Fej Ø: 1,6mm****Rendelési adatok**

| | |
|-------------------|---------------|
| Rendelés száma | 552500 1,6 |
| GTIN | 4045197724458 |
| Árucikk kategória | 51E |

Leírás**Kivitel:**

Precíziós köszörülésű nyers darabok **gyémánt bevonattal**. Nagyon könnyen köszörül a **galvanikus nikkel kötésnek** köszönhetően.

Felhasználás:

Kézi felhasználáshoz, ipari robotokon vagy furat- és CNC csiszológépeken, furatok, rádiuszok, kontúrok **finomcsiszolásához**, valamint **sorjázáshoz és életöréshez**.

Keményfémhez, műszaki kerámiához, szürke- és gömbgrafitos öntvényhez, üveghez, szén-/üvegszálás műanyagokhoz.

Ajánlott kerületi sebességek: Gyémánt szárazon 8-18 m/s, gyémánt nedvesen 15-25 m/s.

Figyelem:

Gyémánt fenőhasábokat az 559000 cikkszámától, gyémántreszelőket az 529150 cikkszámától kezdődően talál.

Műszaki leírás

| | |
|--------------|--------|
| Teljes hossz | 40 mm |
| Alak leírása | Henger |

| | |
|-------------------------------|------------------|
| Fej Ø | 1,6 mm |
| Szár Ø | 3 mm |
| Fejhossz | 4 mm |
| Csiszolóanyag | Gyémánt |
| Csiszolóeszköz rövid jelölése | D |
| Termék fajtája | Csapos köszörűkő |

Felhasználói adatok

| | Felhasználás | V _c | ISO kód |
|------------------|-----------------------|----------------|---------|
| Keményfém (HM) | alkalmas | 15-20 m/s | |
| Műanyag, GFK | alkalmas | 15-20 m/s | |
| Kőzet | alkalmas | 15-20 m/s | |
| Nedvesen maximum | alkalmas | | |
| Száraz | feltételesen alkalmas | | |