



Védősisak Baumeister 80, Szín: WHITE



Rendelési adatok

Rendelés száma	097803 WHITE
GTIN	4017765037857
Árucikk kategória	09K

Leírás

Kivitel:

Nagy sűrűségű polietilénből készült klasszikus védősisak **nagyméretű védőfelülettel**. Kitűnően alkalmas max. -20 °C-os hideg környezetben történő felhasználáshoz. **Szabályozható oldalsó szellőzővel.**

- **4 pontos hevederpánt, állítható magasságú**
- **16 mm kettős Slot rögzítő**
- **Öko bőr izzadság felszívó pánt**
- **Lehúzott nyakrész csapadékelvezetővel**
- **Forgózár nélkül**

Felhasználás:

Építőipar, magas- és mélyépítés.

Szabvány:

DIN EN 397

Sisakhéj anyaga: HDPE

Méret: 53 - 61 cm

Súly: 365 g

Műszaki leírás

Hidegállóság	-20-ig °C
Festék	WHITE

Méret	53 - 61 cm
Súly	365 g
Sisakhéj anyaga	HDPE
Termék fajtája	Védősisak