

**Garant****Gyémánt csapos köszörű galvanikus D91, D, Fej Ø: 2mm****Rendelési adatok**

Rendelés száma	552595 2
GTIN	4045197724502
Árucikk kategória	51E

**Leírás****Kivitel:**

Precíziós köszörülésű nyers darabok **gyémánt bevonattal**. Nagyon könnyen köszörül a **galvanikus nikkel kötésnek** köszönhetően.

**Felhasználás:**

Kézi felhasználáshoz, ipari robotokon vagy furat- és CNC csiszológépeken, furatok, rádiuszok, kontúrok **finomcsiszolásához**, valamint **sorjázáshoz és életöréshez**.

**Keményfémhez, műszaki kerámiához, szürke- és gömbgrafitos öntvényhez, üveghez, szén-/üvegszálás műanyagokhoz.**

**Ajánlott kerületi sebességek:** Gyémánt szárazon 8-18 m/s, gyémánt nedvesen 15-25 m/s.

**Figyelem:**

Gyémánt fenőhasábokat az 559000 cikkszámától, gyémántreszelőket az 529150 cikkszámától kezdődően talál.

**Műszaki leírás**

Fej Ø	2 mm
Alak leírása	Gömb

Teljes hossz	45 mm
Szár Ø	3 mm
Fejhossz	2 mm
Csiszolóanyag	Gyémánt
Csiszolóeszköz rövid jelölése	D
Termék fajtája	Csapos köszörűkő

### Felhasználói adatok

	Felhasználás	V <sub>c</sub>	ISO kód
Keményfém (HM)	alkalmas	15-20 m/s	
Műanyag, GFK	alkalmas	15-20 m/s	
Kőzet	alkalmas	15-20 m/s	
Nedvesen maximum	alkalmas		
Száraz	feltételesen alkalmas		