

Mahr**Kompakt hossz mérő készülék, Típus: 1200****Rendelési adatok**

Rendelés száma	434707 1200
GTIN	4059192054687
Árucikk kategória	43A

Leírás**Kivitel:**

Kompakt ház nagy felbontású, kontrasztos színes TFT kijelzővel. 1 induktív tapintó csatlakozó. A kijelző fokozatmentesen dönthető az optimális rálátás érdekében. A mérési irány átkapcsolható. Hálózati és elemes működtetés.

Funkció:

- **Dinamikus mérési funkciók: Max, Min, Max-Min**
- **A kijelző központosítása a tűréshatárok közepén.**
- **Jelszóval védett menü.**

Felhasználás:

Mahr-kompatibilis induktív tapintóhoz kijelzőként egyszerű mérési feladatokhoz (+ A, – A). Ideális telepített és mobil felhasználáshoz műhelyekben és gyártóüzemekben.

Tartalom:

Kezelési útmutató, dugasz adapter (115 – 230 V, 50 – 60 Hz).

Különleges tartozék:

Adatkábel 498938 sz.

Átkapcsolható leolvasás: mm / inch

Interfész: USB csatlakozó

Interfész: RS232C csatlakozó

Interfész: Digimatic interfész

Méréstartomány: $\pm 3 - \pm 5000 \mu\text{m}$

Beállítható skála: 0,2 / 1 / 2 / 10 / 20 / 100 / 200 / 500 µm

Maximális felbontás: 0,1 µm

Hossz: 150 mm

Szélesség: 130 mm

Magasság: 170 mm

Műszaki leírás

Hossz	150 mm
Szélesség	130 mm
Maximális felbontás	0,1 µm
Magasság	170 mm
Súly	1 kg
Beállítható skála	0,2 / 1 / 2 / 10 / 20 / 100 / 200 / 500 µm
Méréstartomány	± 3 – ±5000 µm
Átkapcsolható leolvasás	mm / inch
Interfész	USB csatlakozó
Interfész	RS232C csatlakozó
Interfész	Digimatic interfész
Termék fajtája	Mért érték kijelző készülék

Tartozék

Induktív hosszmérő tapintó, csatlakoztatható Típus 1300TA	434750 1300TA
Induktív hosszmérő tapintó, csatlakoztatható Típus 1300MA	434750 1300MA
Digitális hosszmérő tapintó, radiális USB Típus GT62	434797 GT62
Csatlakozó kábel Típus D2	498938 D2
Csatlakozó kábel Típus USB2	498938 USB2
Induktív hosszmérő tapintó Típus 2004M	434760 2004M
Csatlakozó kábel Típus R2	498938 R2

Induktív hossz mérő tapintó Típus 2004T	434760 2004T
Digitális hossz mérő tapintó, axiális USB Típus GT61	434795 GT61