



Egyenes csiszoló, Típus: 722317



Rendelési adatok

Rendelés száma	077261 722317
GTIN	4014586879437
Árucikk kategória	03F

Leírás

Kivitel:

- Különösen kézre álló egyenes csiszoló.
- Nyugodt járás többszörösen csapágyazott orsóval.
- Nagy teljesítményű motor nagy nyomatékkal.
- A fordulatszám-szabályozás következtében kitűnően alkalmas nemesacél megmunkálásához, valamint csiszoló és polírozási munkákhoz.
- Csapos köszörűkövekhez és keményfém turbómarókhoz alkalmas.

Nagy teljesítményű, kézre álló egyenes csiszoló **rövid orsónyakkal**. Félig telepített használatra is alkalmas.

Tartalom:

Szorítópatron \varnothing 6 mm, 2 db 13 és 17 méretű szorítókulcs.

Figyelem:

Az egyenes csiszolók max. \varnothing 12 mm turbómarók használatához engedélyezettek.

Műszaki leírás

Gyártó jelölése	GSZ8-280PE
Kábelhossz	4 m
Max. vibráció EN szerint	$< 2,5 \text{ m/s}^2$
Súly	1,4 kg
Teljesítményfelvétel	750 W

Elektronikus fordulatszám előválasztás	igen
Fordulatszám-tartomány	8500 - 28000 min ⁻¹
Maximális szorítópatron Ø	6 mm
Energiaellátás	Vezetékes
Termék fajtája	Egyenes csiszoló

Tartozék

Szorítópatron egyenes csiszolóhoz Szorítópatron Ø 6 mm	077268 6
--	----------