

Acéllemez szerszámosláda „Extra“, Típus: 5/530



Rendelési adatok

Rendelés száma	693455 5/530
GTIN	2050001895400
Árucikk kategória	66K

Leírás

Kivitel:

Lakattal zárható (085830 sz.-től). Végigfutó zsanérpánttal rögzített fedél.

Különösen erős kivitel, részben 0,9 mm-es acéllemezből.

Szín:

A láda narancssárga, a fogantyú antracitszürke porszórt bevonattal.

Külső méret hossz: 530 mm

Külső méret szélesség: 200 mm

Külső méret magasság: 200 mm

Kivitel: 5 darabos

Súly: 6,3 kg

Műszaki leírás

Súly	6,3 kg
Külső méret szélesség	200 mm
Külső méret hossz	530 mm
Kivitel	5 darabos
Külső méret magasság	200 mm
Termék fajtája	Szerszám szállítórendszer

Tartozék

Számkombinációs lakat Ház Ø 40 mm	085830 40
Precíziós hengerzár magas kengyellegyedi kulcs Ház Ø 40 mm	085875 40
ALUTITAN lakategyedi kulcs Ház Ø 50 mm	085868 50
Hengerzár készlet4 darabos, készletenként megosztott kulcs Ház Ø 40 mm	085865 40
Precíziós hengerzáregyedi kulcs Ház Ø 50 mm	085850 50
Hengerzár magas kengyellegyedi kulcs Ház Ø 40 mm	085882 40
Hengerzár, standard minőségegyedi kulcs Ház Ø 50 mm	085860 50
Precíziós hengerzár magas kengyellelmegosztott kulcs Ház Ø 40 mm	085876 40
Hengerzáregyedi kulcs Ház Ø 50 mm	085890 50
Számkombinációs lakat Ház Ø 40 mm	085885 40
Precíziós hengerzármegosztott kulcs Ház Ø 50 mm	085870 50
Precíziós hengerzáregyedi kulcs Ház Ø 40 mm	085855 40
Számkombinációs lakat Ház Ø 50 mm	085831 50
Hengerzár magas kengyellegyedi kulcs Ház Ø 40 mm	085866 40
Hengerzáregyedi kulcs Ház Ø 50 mm	085880 50
Számkombinációs lakat magas kengyellel Ház Ø 50 mm	085832 50