

Acéllemez szerelőláda, Típus: 690



Rendelési adatok

Rendelés száma	693470 690
GTIN	2050001777683
Árucikk kategória	66K

Leírás

Kivitel:

1 mm vastag acéllemez profilos peremmel. 2 fogantyúval és fedélütközővel. Lakattal zárható (085830 sz.-től).

Szín:

RAL 7001 ezüstszürke **porszórt bevonattal.**

Külső méret hossz: 690 mm

Külső méret szélesség: 360 mm

Külső méret magasság: 310 mm

Betét hossza: 660 mm

Betétszélesség: 170 mm

Betét magassága: 50 mm

Műszaki leírás

Betét hossza	660 mm
Külső méret szélesség	360 mm
Külső méret hossz	690 mm
Súly	16 kg
Betétszélesség	170 mm

Külső méret magasság	310 mm
Betét magassága	50 mm
Termék fajtája	Szerszám szállítórendszer

Tartozék

Precíziós hengerzáregyedi kulcs Ház Ø 40 mm	085855 40
Precíziós hengerzár magas kengyellelmegosztott kulcs Ház Ø 40 mm	085876 40
Hengerzár magas kengyellelegyedi kulcs Ház Ø 40 mm	085882 40
Hengerzár készlet 4 darabos, készletenként megosztott kulcs Ház Ø 40 mm	085865 40
Precíziós hengerzáregyedi kulcs Ház Ø 50 mm	085850 50
Számkombinációs lakat Ház Ø 40 mm	085885 40
Számkombinációs lakat Ház Ø 50 mm	085831 50
Számkombinációs lakat Ház Ø 40 mm	085830 40
Hengerzáregyedi kulcs Ház Ø 50 mm	085880 50
Hengerzáregyedi kulcs Ház Ø 50 mm	085890 50
Hengerzár magas kengyellelegyedi kulcs Ház Ø 40 mm	085866 40
Precíziós hengerzár magas kengyellelegyedi kulcs Ház Ø 40 mm	085875 40
Precíziós hengerzár megosztott kulcs Ház Ø 50 mm	085870 50
Számkombinációs lakat magas kengyellel Ház Ø 50 mm	085832 50
ALUTITAN lakategyedi kulcs Ház Ø 50 mm	085868 50
Hengerzár, standard minőségegyedi kulcs Ház Ø 50 mm	085860 50